

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1 mm² ... 2,5 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1237431

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1605643
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABREAG
Katalogseite	Seite 160 (C-2-2019)
GTIN	4046356182287
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,453 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,426 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Technische Daten

Montage

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Buchse
Anschlussquerschnitt	1 mm ² ... 2,5 mm ²

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)
Material Kontakt	CuZn

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	2 mm
--------------------	------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

SF-7QS2000 - Crimpkontakt


1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



EAC

Zulassungs-ID: B.01687

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

SF-7QS2000 - Crimpkontakt

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605643>



Zubehör

SF-Z0025 - Crimpzange mit Digitalanzeige

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607452>



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 0,08 mm² ... 6 mm²

SF-Z0043 - Crimpwerkzeug, pneumatisch

1614571

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1614571>



Crimpwerkzeug, pneumatisch, Serie: ST, RF, SF, SM

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de