

# Akku LED Arbeitsleuchte

LED working lamp • Lampe de travail LED  
Luci da lavoro LED • Luces de trabajo LED

## 21 + 5 LED

- Mit 5 LED Taschenlampe
- Magnet im Standfuss
- 120° schwenkbare Lampe  
mit 3 festen Positionen

# Akku LED Arbeitsleuchte

LED working lamp • Lampe de travail LED  
Luci da lavoro LED • Luces de trabajo LED

- (D)**
- 21 LED und 5 LED Taschenlampe
  - Mit Magnet im Standfuss und Haken
  - 120° schwenkbare Lampe mit 3 festen Positionen
  - 3,6V Li-Ion Akku, aufladbar über 12V und 230V
  - Rote Netzteil-LED wechselt auf Grün bei Volladung
  - Spritzwasser geschützt
  - Schlag- und stossfest
- (GB)**
- 21 LED and 5 LED flashlights
  - With magnetic in the stand and hook
  - 120 ° swivel lamp with 3 fixed positions
  - 3,6V Li-Ion battery, rechargeable via 12V and 230V
  - Red power supply LED changes to green at full charge
  - Splash-proof
  - Impact and impact resistance
- (F)**
- 21 lampes LED et 5 LED
  - Avec support magnétique et le crochet
  - Lampe pivotante 120 ° avec 3 positions fixes
  - Batterie Li-Ion 3,6V, rechargeable via 12V et 230V
  - La LED d'alimentation rouge passe en vert à pleine charge
  - Résistant aux éclaboussures
  - Impact et résistance aux chocs
- (I)**
- 21 lampade a LED e 5 LED
  - Con supporto magnetico e nel gancio
  - Lampada girevole a 120 ° con 3 posizioni fisse
  - Batteria Li-Ion da 3,6V, ricaricabile da 12V e 230V
  - L'alimentatore rosso LED cambia a verde a pieno carico
  - A prova di spruzzi
  - Resistenza all'impatto e all'impatto
- (E)**
- 21 LED y 5 linternas LED
  - Con soporte magnético y gancho
  - Lámpara giratoria de 120 ° con 3 posiciones fijas
  - Batería Li-Ion de 3,6V, recargable a través de 12V y 230V
  - El LED rojo de la fuente de alimentación cambia a verde a plena carga
  - A prueba de salpicaduras
  - Resistencia al impacto y al impacto

**Art.Nr. 28026**

Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH  
Hamelner Str. 53 • D-37619 Bodenwerder  
Tel. +49 (0) 5533 970 50



4 007928 280268