


Thermoelementsteckverbinder Miniatur DIN EN 50212

Thermocouples Connectors Miniature DIN EN 50212

Da die Umstellung auf die internationale Norm IEC584 noch nicht ganz vollzogen ist, können die Farben noch variieren. Für Neuentwicklungen müssen die Steckverbinder nach IEC584 verwendet werden.

Please note, that because the international standard IEC584 has not yet been fully accepted, colours may vary. For all new applications connectors with IEC584 colours have to be used.



Technische Daten Technical Data

Typ Type DIN IEC 584	Kontaktmaterial contact material +(klein) + (small) -(groß) - (great)		Farbe color	Miniaturstecker Miniature Plug	Miniaturkupplung Miniature Socket	Kupplung für LP Socket for PCB	Miniaturdose Miniature Case	Kupplungsdose Panel Socket	Doppelstecker Double Plug	Doppel- kupplung Double Socket
K	NiCr	Ni	grün green	0220 0031	0220 0032	0220 2032	0220 0033	0220 0142	0220 0154	0220 0165
K	NiCr	Ni (ANSI)	gelb yellow	0220 0001	0220 0002	0220 2002	0220 0005	0220 0134	0220 0146	0220 0158
N	NiCrSi	NiSi	rosa pink	0220 0221	0220 0222		0220 0223	0220 0208	0220 0210	0220 0211
J	Fe	CuNi	schwarz black	0220 0006	0220 0007	0220 2007	0220 0010	0220 0135	0220 0147	0220 0159
T	Cu	CuNi	braun brown	0220 0041	0220 0042		0220 0043	0220 0144	0220 0156	0220 0168
E	NiCr	CuNi	violett purple	0220 0016	0220 0017		0220 0020	0220 0137	0220 0149	0220 0161
R	Pt13%Rh	Pt	orange orange	0220 0025-20	0220 0027-20		0220 0029-20	0220 0138-20	0220 0150-20	0220 0162-20
S	Pt10%Rh	Pt	orange orange	0220 0026-20	0220 0068-10		0220 0069-01	0220 0139-20	0220 0151-20	0220 0163-20
B	Pt30%Rh	Pt6%Rh	grau grey	0220 0128	0220 0130		0220 0132	0220 0140	0220 0152	0220 0164
U	Cu	Cu	weiß white	0220 0129	0220 0131	0220 2131	0220 0133	0220 0141	0220 0153	0220 0166

Nettopreis per Stück Net price per piece	€ 3,85	€ 4,30	€ 7,50	€ 4,35	€ 4,85	€ 7,20	€ 7,20
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ab Stück Quantity	50 Stück pcs.	100 Stück pcs.	250 Stück pcs.	500 Stück pcs.
Mengenrabatt Quantity discount	30%	40%	55%	auf Anfrage on request