

**BASETech**

**Winkelbohrvorsatz  
Angle Drill Attachment  
Adaptateur de perceuse d'angle  
Opzetstuk hoekboor**

**BASETech**

**Winkelbohrvorsatz · Angle Drill Attachment  
Adaptateur de perceuse d'angle · Opzetstuk hoekboor**

Ⓓ **Winkelbohrvorsatz**  
Für Rechts-/Linkslauf geeignet ·  
Zusatzhandgriff beidseitig an-  
schraubbar

Dieser Winkelbohrvorsatz ist bestens  
geeignet für Bohrmaschinen sowie  
Bohrschrauber und erlaubt ein um  
90° umgelenktes Bohren und  
Schrauben. Dadurch stellen schwer  
erreichbare Winkel und Ecken kein  
Problem mehr dar.

Technische Daten:  
Zahnkranzbohrfutter: Ø 1,5 - 10 mm  
Gewicht: 500 g

Packungsinhalt:  
Winkelbohrvorsatz · Bohrfutter-  
schlüssel



Ⓔ **Angle Drill Attachment**  
Suitable for right/left operation ·  
Additional handle can be screwed on  
either side

This angle drill attachment is ideally  
suited for drilling machines and screw  
drillers and allows drilling and  
screwing diverted by 90°. Difficult to  
reach angles and corners are thus no  
longer a problem.

Technical Data:  
Toothed ring drill chuck:  
Ø 1,5 - 10 mm  
Weight: 500 g

Package content:  
Angle drill attachment · Drill chuck  
key

BASETech distributed by  
Conrad Electronic SE, Hirschau

Ⓕ **Adaptateur de perceuse d'angle**  
Adapté à une rotation vers la droite/la  
gauche · Poignée supplémentaire vissable  
des deux côtés

Cet adaptateur de perceuse d'angle est  
conçu idéalement pour les perceuses telles  
que les perceuses-visseuses et permet de  
travailler à 90° pour les opérations de  
vissage et de perçage. Les angles et les  
coins difficiles d'accès ne sont plus un  
problème.

Données Techniques:  
Mandrin à couronne dentée:  
Ø 1,5 - 10 mm  
Poid: 500 g

Contenu de paquet:  
Adaptateur de perceuse d'angle · Clé de  
mandrin

**BASETech**

**Winkelbohrvorsatz  
Angle Drill Attachment  
Adaptateur de perceuse d'angle  
Opzetstuk hoekboor**



- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Zusatzhandgriff beidseitig anschraubbar
- Suitable for right/left operation
- Additional handle can be screwed on either side
- Adapté à une rotation vers la droite/la gauche
- Poignée supplémentaire vissable des deux côtés
- Geschikt voor rechts-/ linksdraaien
- Extra handgreep aan beide zijden op te schroeven

Ⓖ **Opzetstuk hoekboor**  
Geschikt voor rechts-/ linksdraaien · Extra  
handgreep aan beide zijden op te schroeven

Dit opzetstuk hoekboor is zeer geschikt  
voor boormachines en schroefboor-  
machines en kan tot een hoek van 90°  
schuin boren en schroeven. Daardoor zijn  
moeilijk bereikbare hoeken en gaten geen  
probleem meer.

Technische Gegevens:  
Tandkranzboorkop: Ø 1,5 - 10 mm  
Gewicht: 500 g

Pakketinhoud:  
Opzetstuk hoekboor · Sleutel boorkop