




PRO CAR

AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12-24 Volt



- (D) Verlängerungskabel 8A
- (GB) Extension cable 8A
- (F) Rallonge 8A
- (NL) Verlengkabel 8A
- (S) Förlängningskabel 8A
- (I) Cavo di prolunga da 8A
- (E) Cable de prolongación 8A
- (CZ) Prodlužovací kabel 8A



- (D)** **12-24 Volt Verlängerungskabel** mit Sicherheits-Universalstecker passend in Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen in Kfz, Reisemobil LKW und Boot zur Kabelverlängerung von z.B. Leuchten und Zusatzgeräten, Leitung 2 x 0,75 mm², 4 m lang mit großer Kupplung, integrierte Sicherung, belastbar bis 8 A.
- (GB)** **12-24 Volt extension cable** with safety universal plug, fits standard and cigarette lighter sockets in cars, mobile homes, trucks and boats, for extending cables on e.g. lights and auxiliary devices, cable 2 x 0.75 mm², 4 m long with large connector, integrated fuse, for loads up to 8 A.
- (F)** **Rallonge 12-24 V** avec fiche de sécurité universelle adaptée aux prises standard et allume-cigares sur VL, camping-cars, PL et bateaux pour extension de câblage de lampes ou accessoires, câble 2 x 0,75 mm², longueur 4 m avec raccord large et fusible intégré, capacité de charge 8 A.
- (NL)** **12-24 Volt verlengkabel** met universele veiligheidsstecker passend in norm- en sigarettenaansteckercontactdozen in de auto, camper, vrachtwagen en boot voor de kabelverlenging bijv. van lampen en hulpapparatuur, kabel 2 x 0,75 mm², 4 m lang met grote koppeling, geïntegreerde zekering, belastbaar tot 8 A.
- (S)** **12-24 volt förlängningskabel** med säkerhetsuniversalkontakt som passar till norm- och cigarettändarruttag i motorfordon, husbilar, lastbilar och båtar för kabelförlängning av t.ex. lampor och tillägsutrustning med norm- och PRO CAR-universalkontakt ledning 2 x 0,75 mm², 4 m lång med stor koppling, integrerad säkring, kan belastas upp till 8 A.
- (I)** **Cavo di prolunga da 12-24 Volt** con connettore di sicurezza universale adatto a prese di corrente standardizzate e dell'accendisigari in autovetture, camper, autoveicoli commerciali e imbarcazioni, ad esempio, per la prolunga di cavi di alimentazione di lampade e apparecchi supplementari con una sezione di 2 x 0,75 mm², lunghezza 4 m con connettore grande, fusibile integrato, carico fino a 8 A.
- (E)** **Cable de prolongación de 12-24 voltios** con conector de seguridad universal adaptable en las cajas de enchufe normalizadas y del encendedor de cigarrillos en vehículos, autocaravanas, camiones y botes para prolongación p. ej. de lámparas y aparatos adicionales cables de 2 x 0,75 mm², 4 m de longitud con empalme grande, cortacircuito integrado, resistente hasta 8 A.
- (CZ)** **12-24 V prodlužovací kabel** s bezpečnostní univerzální zástrčkou vhodnou do standardních zásuvek a zásuvek cigaretového zapalovače v motorových vozidlech, karavanech, nákladních automobilech a člunech k prodloužení kabelů např. svídel a přídatných přístrojů, vedení 2 x 0,75 mm², 4 m dlouhé s velkou spojkou, integrovaná pojistka, zatížitelnost do 8 A.



PRO CAR GmbH + Co. KG
 Hälverstr. 43
 D-58579 Schalksmühle
 Germany
 www.pro-car.de



Art.-Nr. 67824101

82001980