

D Belegungsplan für 7-pol. und 13-pol. Stecker und Steckdosen nach DIN/ISO 11446

GB Contact allocation for 7 pol. and 13 pol. plug and socket according to DIN/ISO 11446



F Affectation des contacts pour 7 pol. et 13 pol. connecteur et prise de courant selon DIN/ISO 11446

NL Functie van de diverse Penne 7 pol. und 13 pol. (DIN/ISO 11446)

E Ocupación de contacto para 7 pol. y 13 pol. enchufe según DIN/ISO 11446

SecoRüt[®]
Electronic - rund um's Auto

	Farbe / color / couleur Kleur / color	Stecker 7 und 13 pol. / Plug 7 and 13 pol. / Connecteur 7 et 13 pol. Stekker 7 & 13 pol. / Echufe 7 y 13 pol.
1 (L)	gelb / yellow / jaune geel / amarillo	Blinkleuchte links / flashing light left / clignotant à gauche / Richtingaanwijzer links intermitente a la izquierda
2 (54g)	blau / blue / bleu blauw / azul	Nebelschlussleuchte / rear fog light / feu brouillard arrière Mistachterlicht van schakelaar / niebla alumbrado
3 (31)	weiß / white / blanc wit / blanco	Masse für Stromkreis / earth for circuit / terre pour circuit Massa voor de kontakten / Masa para circuito
4 (R)	grüne / green / vert groen / verde	Blinkleuchte rechts / flashing light right / clignotant à droite Richtingaanwijzer rechts / intermitente a la derecha
5 (58R)	braun / brown / brun bruin / marrón	Rechte Schlussleuchte / right rear light / feu arrière droit Achterlicht rechts / alumbrado a la derecha
6 (54)	rot / red / rouge rood / rojo	Bremsleuchten / stop lights / feux stop Stoplichten / luz de freno
7 (85L)	schwarz / black / noir zwart / negro	Linke Schlussleuchte / left rear light / feu arrière à gauche Achterlicht links / alumbrado a la izquierda
8 (ZR)	grau / grey / gris grijs / rucio	Rückfahrleuchte / reversing light / feu de marche arrière Achteruitrijlamp / faro trasero
9 (30)	rosa / pink / rose roze / rosa	Stromversorgung Dauerplus / permanent power supply / Alimentation en courant (+ permanent) Permanente stroom / suministro eléctrico plus permanente
10	lila / purple / lilas paars / lila	Stromversorgung (geschaltet mit Zündschalter) / power supply (connected with ignition switch) Alimentation en courant (couplé avec ommetteur d'allumage) Laadstroom accu in aanhanger / suministro eléctrico (conectar con cebado)
11	beige / fawn / clair brun / beis-beige / helder- bruin	Masse für Stromkreis 10 / earth for contact 10 / terre pour circuit 10 Massa voor kontakt 10 / Masa para circuito 10
12	frei / free / franc vrij / vacante	nicht belegt / reserved / réservé / Reserve / reservado
13 (31)	orange / orange / orange / color orange	Masse für Stromkreis 9 / earth for contact 9 / terre pour circuit 9 Massa voor kontakt 9 / Masa para circuito 9



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



www.secoruet.de