

Passende Module
Suitable modules

Ausführung / Version	Bestell-Nr. / P/N
C6 _A modul 180°	130B11-E
E-DATmodul Cat.6A 8(8) T568A	130910-I
E-DATmodul Cat.6A 8(8) T568B	130910-I-B1
E-DATmodul Cat.6A 8(8) Kupplung / Coupler	1309A0-I
UAEmodul Cat.6 T568A	130909-I
UAEmodul Cat.6 T568B	130909-I-B1
UAEmodul Cat.5e 8(8) T568A	130908-I
UAEmodul Cat.5e 8(8) T568B	130908-I-B1
OpDATmodul LC (PH-Br) MM	15091070-I
OpDATmodul LC (Ker.) SM	15091071-I
OpDATmodul LC (Ker.) MM aqua	15091072-I
OpDATmodul LC (Ker.) MM violett	15091075-I
OpDATmodul LC (Ker.) SM grün / green	15091076-I
OpDATmodul ST	15091001-I
KOAXmodul F/F	150898-01-I
KOAXmodul F/IEC-Buchse / F/IEC-jack	150898-02-I
KOAXmodul F/IEC-Stecker / F/IEC-plug	150898-03-I
BLINDmodul lichtgrau / light grey	150898-00-I
BLINDmodul reinweiß / pure white	150898-00-RW-I


FO-Erweiterungsset für Modul AP-Gehäuse
FO upgrading kit for surface mount housing

- Fiber Optic Erweiterungsset für Modulgehäuse Aufputz
Fibre optic extension set for surface mount housing
- Verwendbar in allen Modulgehäusen Aufputz
Fits with all surface mount housings
- Lieferumfang: Spleißkassette mit Krimpspleiß-halter für 12 Spleiße, Kabelbinder, Kevlar Abfangklammer und Befestigungsschrauben
Included in delivery: splice tray with crimp splice holder for 12 splices, cable tie, Kevlar bracket and screws

Bestell-Nr. / Part no 130861-MSK-E

P | Cabling


Modul AP-Gehäuse 3/4/6/8/12/16 Port
Module Housing surface mount 3/4/6/8/12/16 Port
Montagehinweis / Mounting information



7926/899165

Einbau in Modulträger Installation to Module Support

Öffnen und Schließen des Gehäuses
Opening and closing of the housing




1 Leicht nach außen ziehen. 2 Ca. 1 cm nach oben anheben. 3 Nach hinten schieben. Zum Schließen des Gehäuses bitte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

1 pull it lightly outwards. 2 lift it 1 cm upwards. 3 move it backwards. To close the housing, please do the steps in reverse order.

Befestigungsmöglichkeiten bei 3 und 4 Port Gehäuse


Fixing options at 3 and 4 port housing



- 1 Befestigung für Hutschienendadapter mini
Art.-Nr. 1308990111-I
Fixing for TH35 rail adapter mini P/N 1308990111-I
- 2 Befestigung für AP-Montage
Fixing for surface mounting
- 3 Befestigung auf Unterputzbecher oder Kanalhalter
Fixing on in-wall cup or mounting bracket for raceways


Einbau in Modulträger Installation to Module Support

Ausschnitt für Kabelzuführung von hinten
Cutout for cable infeed from behind




Für rückwärtige Kabelzuführung die Stege mit einem Seitenschneider trennen
Cut the bridges with a wire cutter to feed the cable from behind

Einbau in Modulträger Installation to Module Support




Das fertig angeschlossene Modul oben am Modulträger einhaken und nach unten einrasten.

At the back of the retaining plate hook in the assembled module on the upper border and click the module downwards into place.




Optional können zusätzlich Kabelbinder zur Zugentlastung am Modulträger angebracht werden.
Fit cable ties at the module support if additional strain relief is required.




Für die Potentialausgleichsvorbereitung zuerst die Lasche ein wenig mit einem flachen Schraubendreher herausbiegen.

First bend the lug with a small screwdriver to prepare the connection of potential equalization.

Einbau in Modulträger Installation to Module Support



Potentialausgleich anbringen.
Install the potential equalization.



Lösen vom Modulträger

Einen flachen Schraubendreher unterhalb des Moduls ansetzen. Durch Eindrücken wird das Modul vom Träger gelöst.

Detach the module

Place a flat screwdriver below the module and press to separate the module to the support.