

IGB Ideal for audio and video digitalisation - Incl. video editing software - No external power source necessary

Equipment: Supports NTSC and PAL video format - NTSC: 720 x 480/30fps - PAL: 720 x 576/25fps - video input Composite, S-video (Cinch) - audio input Stereo audio (Cinch) - supports video resolution in high quality - brightness, contrast, colour shade and picture sharpness settable - audio recording without a sound card - supports formats: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video - Plug & Play.
Technical data: Connections: USB 2.0 - System requirements: Windows® 2000/Windows Vista™/Windows® XP/7/8.

Package content: Video Grabber - CD software - operating instructions.

Abmessungen: (B x H x T) 105 x 27 x 15 mm.

F Ideal pour la numérisation audio et vidéo - Y compris logiciel d'édition de vidéo -

Équipement: Accepte les formats vidéo NTSC et PAL - NTSC: 720 x 480/30fps - PAL:

720 x 576/25fps - entrée vidéo: entrée Composite, entrée S-Vidéo (Cinch) - Entrée audio: Stereo Audio (Cinch) - Accepte une résolution vidéo de haute qualité - Brilliance, contraste, nuance et netteté d'image réglables - Enregistrement audio sans carte son - Compatible avec les formats: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video - Plug & Play.
Caractéristiques techniques: Connexions: USB 2.0 - Systèmes requis: Windows® 2000/Windows Vista™/Windows® XP/7/8.
Contenu de paquet: Vidéo Grabber - CD de logiciel - Notice.

I Ideale per la digitalizzazione di audio e video - Software elaborazione video

Incluso - Non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna

Datoziona: Obtiene il formato video NTSC e PAL - NTSC: 720 x 480/30fps - PAL: 720 x 576/25fps - Ingresso video: Composite, S-Video (Cinch) - Ingresso audio: Stereo Audio (Cinch) - Supporta la risoluzione video in alta qualità - Luminosità, contrasto, tonalità e definizione impostabili - Registrazione audio senza scheda audio - Supporta i seguenti formati: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video - Plug & Play.
Dati tecnici: Connessioni: USB 2.0 - Requisiti di sistema: Windows® 2000/Windows Vista™/Windows® XP/7/8.
Contenuto della confezione: Video Grabber - Software CD - Istruzioni d'uso (Download).

PL Idealny dla digitalizacji audio i wideo - Zawiera oprogramowanie do obróbki wideo

Nie wymagane żadne zewnętrzne źródło prądu

Wspozena: Obsługuje format wideo NTSC i PAL NTSC: 720 x 480/30fps - PAL: 720 x 576/25fps - Wejście video: Composite, S-Video (Cinch) - Wejście audio Stereo Audio (Cinch) - Obsługuje rozdzielczość wideo w wysokiej jakości - Możliwość ustalenia jasności, kontrastu, odcienia koloru i ostrości - Zapis audio bez karty dźwiękowej - Obsługiwane formaty: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, Video DVD - Plug & Play.
Dane techniczne: Złącza: USB 2.0 - Wymagania systemowe: Windows® 2000/Windows Vista™/Windows® XP/7/8.
Zawartość opakowania: Konwerter Video Grabber - Płyta CD z oprogramowaniem - Instrukcja obsługi (do pobrania).