


	<b>WARNING</b>	Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.
	<b>AVERTISSEMENT</b>	Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.
	<b>WARNUNG</b>	Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.
	<b>AVVERTENZA</b>	Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.
	<b>ATENÇÃO</b>	Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

	<b>WARNING</b>	Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.
	<b>AVERTISSEMENT</b>	Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.
	<b>WARNUNG</b>	Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.
	<b>AVVERTENZA</b>	Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.
	<b>ATENÇÃO</b>	Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.
	<b>ADVERTENCIA</b>	No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.

TEMPERATURE RANGE, TEMPÉRATURE D'UTILISATION, TEMPERATURBEREICH -30°C .. +60°C  
 INTERVALLO TEMPERATURE, GAMA DE TEMPERATURA, RANGO DE TEMPERATURA -22°F .. +140°F






**PMR**



**PVW**

**IP66, IP67**



Br	Bl	Sw
Brown	Blue	Black
Brun	Bleu	Noir
Braun	Blau	Schwarz
Marrone	Blu	Nero
Marrom	Azul	Preto
Marr ón	Azul	Negro


**PCH, PCL**

Br	Bl	Sw	
L	N		----- FLASHING
L	N	L	————— STEADY

**PFH, PFL**

Br	Bl	Sw	
L	N		▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 6-TIMES
L	N	L	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ RANDOM

**PXH, PXL**

Br	Bl	
L	N	▬▬▬▬▬▬▬▬ STROBE ~1,4Hz