

Ⓧ használati útmutató Bluetooth zene vevő

Rend. sz. 1094558

Rendeltetészerű használat

A készülék arra szolgál, hogy audio adatokat vezeték nélkül Bluetooth-on keresztül fogadjon. A hangjel kiadása vagy a 3,5 mm-es jack kimeneten, vagy az optikai SPDIF csatlakozón keresztül történik.

Az átvitelhez majdnem minden készülék használható, amely min. Bluetooth 3.0 támogatást kap és audioadatokat, sőt, videókat is le tud játszani.

Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, mert sok fontos információt tartalmaz a felállításra, használatra és kezelésre vonatkozóan. Ügyeljen az összes biztonsági előírásra!

A szállítás tartalma

- Zene vevő
- Dugasztapegység
- Audiokábel 2x 3,5 mm-es jack dugóval
- Adapterkábel 3,5 mm-es jack aljzattal 2 db RCA dugón.
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget.



A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

Tisztelt vásárlónk!

A következő biztonsági előírások és a veszélyekre való figyelmeztetések nemcsak az Ön egészségét, hanem a készülék védelmét is szolgálják. Olvassa el figyelmesen a következő pontokat:

- A dugaszadapter kivitele szerint a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.
- A dugaszadapert tápláló konnektornak a készülék közelében, és könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A készülék és a dugasztapegység csak száraz, zárt beltéren használható. Ne tegye ki ezeket a termékreszeket közvetlen napsugárzásnak, hőségnek, hidegnek, nedvességnek vagy nyirkosságnak, mert különben károsodhatnak.
- A dugasztapegységnél fennáll az életveszélyes áramütés kockázata!
- A készülék nem játék. A hálózati feszültségről működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A hálózati tápegységet ne a kábelénél fogva húzza ki a dugaszaljából.
- Ha a hálózati tápegységen sérülést észlel, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti!

Először válassza le a hálózatról azt a dugaszaljat, amelybe a dugasztapegység csatlakozik (pl. a hozzá tartozó kismegszakító lekapcsolásával, ill. a biztosíték kicsavarásával, végül az áramvédő kapcsoló kikapcsolásával). Csak ezután húzza ki a dugaszadapert a konnektorból, majd vigye a készüléket egy szakmúhelybe.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

Csatlakoztatás és üzembe helyezés

- Mielőtt elkezdené a használatot, csomagolja ki a terméket és a tartozékait.
- Csatlakoztassa legelőször az audio készülékét a zene-felvevőhöz. Használja ehhez a 3,5 mm-es jack kimenetet, hogy pl. a sztereo berendezését vagy számítógépes analóg hangszórót a termékhez csatlakoztasson. Itt közvetlenül egy 3,5 mm-es jack dugóval rendelkező fejhallgatót is csatlakoztathat a készülékhez. Ha az Ön készüléke, amelyen a felvevőt működtetni kívánja, egy optikai Toslink bemenettel rendelkezik, ajánljuk, hogy ezt használja. Itt az audio jel digitálisan lesz átvive. Esetleg szükséges az SPDIF bemenetet az otthoni készülékén először aktiválja. Vegye ehhez figyelembe a vevő használati útmutatóját.
- Most csatlakoztassa a dugós hálózati adaptert az áramcsatlakozóhoz, és dugja azt be egy konnektorba. Amint a készülék beindul, a kék LED villog 5 másodpercenként egyszer, és ezzel készen áll a csatlakozáshoz.

A Bluetooth-kapcsolat létrehozása

- Aktiválja most Bluetooth-t a készüléken, amellyel az audioadatokat a zenei vevőre át akarja vinni. Ezt a funkciót például egy Android okostelefonnál a 'Verbindungen' (kapcsolatok) oszlopban találja. Az Apple iOS-nál a funkciót a beállítások alatt a Bluetooth oszlopban fogja megtalálni.
- Amint a készülék „Music Receiver“-ként (zene vevő) lesz kijelvezve, kattintson rá, hogy pl. az okostelefonját a zene vevővel összekapcsolja. Ha másik készülék még nincs kapcsolatban a zene vevővel, ez automatikusan kiválasztódik az audio lejátszáshoz. Amint egy kapcsolat fennáll, a kék LED tartósan világít.

Figyelem. Bár részben több készülék is csatlakozható Bluetooth-on keresztül a felvevőhöz, de csak egy csatlakozható az audio lejátszás számára. Ha egy további készüléket akar használni, az elsőt először deaktiválnia kell.

Lejátszás

- Most egy tetszőleges audio fájl lejátszhat a készülékén. A hangot automatikusan a Bluetooth Receiver adja ki. A készüléktől függően lehetséges az átvitel átkapcsolása a Bluetooth® zene vevő és az Ön készüléke között, amellyel a fájlokat lejátszsa.
- Természetesen lehetséges egy videó lejátszása is. A kép közben pl. az Ön tabletjén jelenik meg, és a hang a felvevőn ill. az arra csatlakoztatott készüléken válik hallhatóvá.
- A lejátszás végrehajtása, valamint a hangerő szabályozása az Ön okostelefonján illetve tabletjén történik.

A Bluetooth-kapcsolat felbontása

- Készülékének a zene vevőtől való leválasztására navigáljon ismét a Bluetooth® beállításokhoz és fejezze be a csatlakoztatást. Alternatív módon egyszerűen kikapcsolhatja a Bluetooth® funkciót.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfeleléségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Karbantartás és tisztítás

A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.

A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha ruhával letörölni.

A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Eltávolítás

Az elektronikus és elektromos készülékeket nem szabad a háztartási szemétkébe tenni.



A használatatlanná vált készüléket az érvényben lévő törvényi előírások szerint távolítsa el.

Műszaki adatok:

a) Zene felvevő

Tápellátás..... külső hálózati adapterrel
Üzemi feszültség..... 5 V/DC
Átviteli technika Bluetooth 3.0+EDR
Frekvencia tartományok..... 2,402 – 2,480 GHz
Adóteljesítmény..... -6 dBm - +4 dBm
Hatótáv..... max. 10 m
Támogatott szabványok /Codec-ek A2DP Bluetooth Profil, aptX® Codec, SBC Codec
Kimenetek 3,5 mm-es jack aljzat, SPDIF (digitális, optikai)
Méret (Sz x Ma x Mé)..... 76 x 20 x 70 mm
Súly..... 55 g
Hőmérséklet működés közben..... 0 °C ... +43 °C
Légnedvesség működés közben0% ... 30% relatív légnedvesség
Hőmérséklet tárolásnál..... 0°C...+6°C
Légnedvesség tároláskor..... 0% ... 30% relatív páratartalom

b) Dugasztápegység

Üzemi feszültség 100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz, 150 mA
Kimenet..... 5 V/DC, 600 mA
Kimeneti dugó..... 5,5 x 2,5 mm

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

