


# INSTALLATIONSANLEITUNG

DATENDOSE (GESCHIRMT)

# INSTALLATION GUIDE

NETWORK OUTLET (SHIELDED)

**DIGITUS**<sup>®</sup>  
Professional



## Schritt 1: KABELMANTEL ENTFERNEN


Kabelmantel nach 45 mm einritzen. Entfernen Sie den eingeritzten Kabelmantel. Schirmgeflecht auf 10 mm kürzen und über Kabelmantel zurückschieben. Schirmfolie kürzen.

## Step 1: REMOVE THE CABLE SHEATH




Carve the cable jacket by 45 mm. Remove the carved cable jacket. Cut braided shield at 10 mm and push back over cable jacket. Shorten the foil shielding.

**Links/Left**  
Kabeleinführung linke Seite.  
Cable entry left side.

**Rechts/Right**  
Kabeleinführung rechte Seite.  
Cable entry right side.



1:1 Maßstab (Angaben in mm)  
1:1 scale (Figures in mm)



**Schritt 2:**  
**ANSCHLUSS (T568A / T568B)**

Fixieren Sie das Datenkabel mittels Kabelschelle und ziehen Sie die Schraube an. Es werden gleichzeitig beide Datenkabel fixiert.

Legen Sie die Adern gemäß vorgegebener Kodierung in der Schneidklemme. Die Aderverdrillung muss bis zur Schneidklemme aufrechterhalten bleiben!


**Step 2:**  
**CONNECTION (T568A / T568B)**

Fix the data cable with a cable clamp and tighten the screw. Both data cables are fixed at the same time.

Lay the wires in the insulation displacement clamp according to the specified coding. The twisting must be maintained up to the insulation displacement terminal!


**T568A**

Belegung nach T568A  
Configuration according to T568A



**T568B**

Belegung nach T568B  
Configuration according to T568B



Pressen Sie die Adern mithilfe eines Anlegewerkzeugs (DN-LSA-PT) in die Schneidklemme und schneiden Sie die überschüssigen Kabelenden ab.

Press the wires into the insulation displacement clamp with the help of a punch tool (DN-LSA-PT) and cut off the excess wire ends.

**DE** - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.  
**EN** - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity with print at the manufacturer's address as stated below.

**FR** - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.  
ASSMANN Electronic GmbH,  
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany  
Manufactured in P.R.C.

