FPMA-C400BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-DECKENHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	60 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	35 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich Neigen Schwenken
Höhenverstellung	64-104 cm
Tiefeneinstellung	8 cm
Neigung (Grad)	25°
Schwenkbereich (Grad)	60°
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371444242

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts FPMA-C400BLACK ist eine Deckenhalterung für Flachbildschirme/Fernseher bis 60" (152 cm).

Neomounts Modell FPMA-C400BLACK ist ein dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (25°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 64 bis 104 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Kabel, und halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich und sauber. Neomounts FPMA-C400BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 35 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 600x400mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..

FPMA-C400BLACK NEOMOUNTS MONITOR-DECKENHALTERUNG



Neomounts

Measuring unit: mm