



renkforce

Ansteck-Mikrofon

Clip-on microphone • Microphone à attacher • Opsteekmicrofoon • Microfono ad innesto • Mikrofon do przypięcia

Ⓓ Winziges Mikrofon mit verblüffender Aufnahmequalität! Diskret und nahezu unsichtbar befestigen Sie es mittels Clip. Ideal, für den Ton bei Interviews!

Technische Daten: Charakteristik: Kugel · Stecker-Typ: 2,5 mm Klinke · Kabellänge: 1,2 m · Frequenz-Gang: 20 – 16,000 Hz. · Empfindlichkeit: -65 dB.

Ⓕ Un microphone minuscule avec une qualité d'enregistrement époustouflante! Discret et pratiquement invisible – fixer au moyen d'un clip. Le ton idéal pour des interviews!

Caractéristiques techniques: Description: omnidirectionnel · Type de fiche: 2,5 mm jack · Longueur de câble: 1,2 m · Réponse en fréquence: 20 – 16 000 Hz. · Sensibilité: -65 dB.

Ⓘ Microfono molto piccolo con sorprendente qualità di registrazione! Fissaggio discreto e praticamente invisibile con una clip. Ideale per il tono delle interviste!

Dati tecnici: Caratteristiche: a sfera · Tipo di spina: Jack da 2,5 mm · Lunghezza cavo: 1,2 m · Risposta in frequenza: 20-16,000 Hz. · Sensibilità: -65 dB.

Ⓒ A tiny microphone for amazing recording quality! Attached with a clip it is discreet and almost invisible. Ideal for the sound during interviews!

Technical data: Characteristics: Ball · Connector type: 2.5 mm jack · Cable length: 1.2 m · Frequency response: 20 – 16.000 Hz. · Sensitivity: -65 dB.

Ⓝ Minuscule microfoon met opvallende opnamekwaliteit! Discreet en vrijwel onzichtbaar te bevestigen met de clip. Ideaal voor het geluid tijdens interviews!

Technische gegevens: Kenmerk: kogel · Stekkertype: 2,5 mm jackplug · Kabellengte: 1,2 m · Frequentiekenmerk: 20 – 16,000 Hz. · Gevoeligheid: -65 dB.

Ⓟ Niewielki mikrofon o niesamowitej jakości nagrywania! Przypięty za pomocą klipsa jest dyskretny i niemal niewidoczny. Znakomicie nadaje się do nagrywania dźwięku w trakcie rozmów kwalifikacyjnych!

Dane techniczne: Cechy: Kulka · Rodzaj złącza: jack 2,5 mm · Długość kabla: 1,2 m · Zakres częstotliwości: 20 – 16.000 Hz. · Czułość: -65 dB.

N° 1243762



MADE IN TAIWAN

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D 92240 Hirschau
www.renkforce.de