

**Keine Ausbrüche**

Einzigartige Schneidengeometrie verhindert ein Ausbrechen der Hohlräume

**No breakoffs**

*Unique cutting geometry prevents cavities from breaking off*

**Sin requerbrado**

*La geometría de corte exclusiva impide la rotura de los huecos*

**Perfekter Dübelhalt**

Durch geometrisch exakte Löcher wird ein perfekter Dübelhalt garantiert

**Perfect dowel hold**

*Geometrically exact holes guarantee perfect hold of dowel*

**Sujeción perfecta del taco**

*Sujeción perfecta del taco garantizada gracias a los orificios con geometría exacta*

**Optimale Bohrleistung für Hohlziegeln**

Bruchsicheres Drehbohren für exakte Löcher

**Optimal drilling performance for cavity bricks**

*Shatter-proof rotary drilling for precise holes*

**Capacidad de perforación óptima para ladrillos huecos**

*Taladrado rotativo resistente a las roturas para agujeros exactos*



**D Hartmetall-Hohlziegelbohrer mit zylindrischem Schaft**

**Einsatzbereich:**

Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

**E Tungsten carbide cavity brick drill bits with cylindrical shank**

**Range of application:**

Special drill bits for shatter-proof rotary drilling of cavity bricks. The unique cutting geometry prevents the cavities from breaking and thereby ensures a secure dowel hold.

**E5 Broca de metal duro para ladrillos huecos con eje cilindrico**

**Ámbito de aplicación:**

Broca especial para el taladrado rotativo resistente a las roturas de ladrillos huecos. Gracias a la geometría de corte exclusiva se impide la rotura de los huecos y, por lo tanto, se garantiza una sujeción segura de la espiga.



Spezialbohrer  
special drill bit  
broca especial



Bruchsicheres Bohren / Für perfekten Dübelhalt  
Shatter-proof drilling / secure dowel hold  
Taladro a prueba de rotura / Para una sujeción de espigas perfecta



Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff  
Optimum drilling performance thanks to a special point shape  
Óptima potencia de taladrado gracias a su punta afilada especial



Sicher  
Secure  
Segura



Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	Code 352 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	75	39	0035200400100	1	10
5,00	3/16	85	39	0035200500100	1	10
6,00	15/64	100	54	0035200600100	1	10
8,00	5/16	120	80	0035200800100	1	10
10,00	3/8	120	80	0035201000100	1	10

**Profi Ziegel PZ 5**



5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.  
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico  
Art.-Nr. 0000200705100

Ø mm	Stk. <sup>(1)</sup> pc. <sup>(1)</sup>
Profi Ziegel	
Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas par diámetro