

**D** Mit 48 IR-LEDs ■ Reichweite max. 50 m ■  
Abstrahlwinkel ca. 45°

Der IR-Strahler dient als Zusatzleuchte für Überwachungs-kameras. Das für menschliche Augen unsichtbare IR-Licht hilft dabei, den Überwachungsbereich der Kamera in der Nacht optimal auszuleuchten. Der IR-Strahler wird bei Dämmerung durch einen integrierten Sensor automatisch aktiviert und bei ausreichend Tageslicht wieder deaktiviert. Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.

**Technische Daten:** Abstrahlwinkel: 45 ° ■ Betriebsspannung: 12 V/DC ■ Betriebstemperaturbereich: -20°C - +50 °C ■ Einsatzort: Außenbereich ■ Gewicht: 216 g ■ IR-Reichweite (max.): 50 m ■ Stromaufnahme: 310 mA (bei aktivierten IR-LEDs) ■ IR-LEDs: 48 ■ Kabellänge: ca. 40 cm ■ Schutzart: IP65 ■ Wellen-Länge: ca 850 nm.

**Packungsinhalt:** IR-Strahler ■ Montagematerial ■ Bedienungsanleitung.

**Abmessungen:** (T x Ø): 125 x 64 mm.

**GB** Includes 48 IR LEDs ■ Range of max. 50 m ■  
Beam angle approx. 45°

The IR illuminator provides additional lighting for surveillance cameras. The Infrared light, which is invisible to the human eye, helps to optimally illuminate the area monitored by the camera at night. A built-in sensor automatically turns on the IR illuminator at dusk and off when daylight is sufficient. Ready for indoor and outdoor use.

**Technical data:** Beam angle: 45 ° ■ Operating voltage: 12 V/DC ■ Operating temperature range: -20°C - +50 °C ■ Installation site: outdoors ■ Weight: 216 g ■ IR-range (max.): 50 m ■ Power consumption: 310 mA (when IR-LEDs are enabled) ■ IR-LEDs: 48 ■ Cable length: approx. 40 cm ■ Protection class: IP65 ■ Wave length: approx. 850 nm.

**Package content:** IR illuminator ■ Installation material ■ Operating instructions.

**Dimensions:** (D x Ø): 125 x 64 mm.

**F** Comprend 48 LED IR ■ Portée max. 50 m ■  
Angle du faisceau env. 45°

L'illuminateur IR fournit un éclairage supplémentaire pour les caméras de surveillance. La lumière infrarouge, qui est invisible à l'œil humain, permet d'éclairer de façon optimale la zone surveillée par la caméra pendant la nuit. Un capteur intégré allume automatiquement l'illuminateur IR au crépuscule et l'éteint quand la lumière du jour est suffisante. Prêt pour une utilisation intérieure et extérieure.

**Caractéristiques techniques:** Angle du faisceau: 45 ° ■ Tension de fonctionnement: 12 V/DC ■ Température de fonctionnement: -20°C - +50 °C ■ Installation: à l'extérieur ■ Poids: 216 g ■ Portée IR (max.): 50 m ■ Consommation: 310 mA (lorsque les LED IR sont activés) ■ LED IR: 48 ■ Longueur du câble: env. 40 cm ■ Classe de protection: IP65 ■ Longueur d'onde: env. 850 nm.

**Contenu de paquet:** Illuminateur IR ■ Matériaux d'installation ■ Instructions.

**Dimensions:** (P x Ø): 125 x 64 mm.