

3135, 3136 Technical information

HU

Kizárólag belső használatra alkalmas

Teljesítmény:	16 x 0,06W
Transzformátor:	230/24V, 1W
Csatlakozókábel:	3 m

A lámpakészletet kizárólag a készlettel szállított áramátalakítónak megfelelő, 24 volt alacsony feszültségű áramátalakítóval üzemeltesse.

FIGYELEM!

1. Előzze meg a vezeték szigetelésének megsérülését.
2. Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz.
3. A készletet ne csatolja össze más készlettel.
4. A lámpa külső flexibilis kábele vagy vezetéke nem cserélhető.
5. A vezeték meghibásodása esetén semmisítse meg a lámpát.
6. A lámpa nem cserélhető.

SK

Iba na použitie vo vnútri

Výstup:	16 x 0,06W
Transformátor:	230/24V, 1W
Pripájací kábel:	3 m

Súpravu na osvetlenie môžete používať iba po pripojení k 24 voltovému transformátoru nízkeho napätia s rovnakým výstupom, ako je dodávaný.

POZOR!

1. Dajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu drôtu.
2. Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení.
3. Túto súpravu nepripájajte k žiadnej inej.
4. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svietidla nemôžete vymieňať.
5. Ak je kábel poškodený, svietidlo zlikvidujte.
6. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať.

RU

Только для использования внутри помещений

Мощность:	16 x 0,06W
Трансформатор:	230/24V, 1W
Соединительный кабель:	3 m

Осветительный комплект следует использовать только при подключении к трансформатору низкого напряжения на 24 вольта, с такими же выходными характеристиками, как у поставляемого трансформатора.

ВНИМАНИЕ!

1. Избегайте повреждения изоляции проводки.
2. Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки.
3. Не подключайте данный комплект ни к какому другому.
4. Внешний гибкий кабель или электрический шнур данного светильника не подлежит замене;
5. в случае повреждения шнура светильник выйдет из строя.
6. Источник света (лампа) не является сменным.

PL

Wyłącznie do użytku wewnętrznego

Moc:	16 x 0,06W
Transformator:	230/24V, 1W
Przewód podłączeniowy:	3 m

Łącuch oświetleniowy zasilany jest prądem o niskim napięciu, 24V.

UWAGA!

1. Unikaj uszkodzeń na izolacji kabli.
2. Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu.
3. Nie łącz tego łańcucha świetlnego z innym.
4. Głównego kabla sieciowego w tym oświetleniu nie można wymieniać.
5. Jeżeli kabel został uszkodzony należy go wyrzucić.
6. Źródła światła (żarówki) nie są wymienne.

ES

Para uso interior

Potencia:	16 x 0,06W
Transformador:	230/24V, 1W
Flex:	3 m

La cadena luminosa está destinada a corriente de baja tensión de 24 V y debe conectarse con el transformador incluido en la entrega.

ATENCIÓN!

1. Evite dañar el aislamiento del cable.
2. No lo conecte a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje.
3. No conectarlo a ningún otro aparato eléctrico.
4. El cable flexible externo de este farol no puede ser remplazado,
5. si el cable se estropea, este farol debe ser destruido.
6. Las bombillas no son reemplazables.

IT

Esclusivamente per uso interno

Potenza:	16 x 0,06W
Trasformatore:	230/24V, 1W
Cavo di allacciamento:	3 m

La luminaria è concepita per bassa corrente di 24V e dev'essere collegata al trasformatore allegato.

OSSERVARE!

1. Per favore non rompere la isolamento.
2. Non collegare il candeliere alla rete elettrica prima di averlo estratto dall'imbollo.
3. Non collegare elettricamente questa luminaria ad un'altra.
4. Il cavo flessibile esterno (o cordone) di questa luminaria non può venir sostituito.
5. Se il cordone viene danneggiato è necessario distruggere la luminaria.
6. Lampadine non possibile ricambiare.

RO

Pentru uz interior

Putere:	16 x 0,06W
Transformator:	230/24V, 1W
Cablu de conectare:	3 m

Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit numai cu un transformator de 24v. de joasă tensiune și cu același randament ca al transformatorului furnizat cu acest set.

ATENȚIE!

1. Evitați deteriorarea izolației cablului.
2. Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea.
3. Nu conectați acest set cu altul.
4. Cablul sau coarda flexibilă exterioară al corpului nu poate fi înlocuit.
5. În cazul în care cablul se defectează, orpul de iluminare trebuie distrus.
6. Corpul de iluminare (lampa) nu este înlocuibil.