

2 ml

Kemo[®]
Electronic

Kemo-Electronic GmbH
Leher Landstrasse 20
27607 Geestland
D-Germany
Tel: +49 4743-93380

Gefahr Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen | Behälter dicht verschlossen halten. | Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden | Freisetzung in die Umwelt vermeiden | **BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | **Bei Brand:** Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.

Enthält: 52125-53-8 1-Ethoxypropan-2-ol | 606-001-00-8 Aceton | 607-022-00-5 Ethylacetat

Danger Highly flammable liquid and vapour | May cause drowsiness or dizziness | Very toxic to aquatic life with long lasting effects | Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. | Keep container tightly closed | Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray. | Avoid release to the environment | **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower | **In case of fire:** Use dry sand, dry chemical or alcohol-resistant foam to extinguish.

Contains: 52125-53-8 1-ethoxypropan-2-ol | 606-001-00-8 acetone | 607-022-00-5 ethyl acetate

Danger Liquide et vapeurs extrêmement inflammables | Peut provoquer somnolence ou vertiges | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. | Maintenir le récipient fermé de manière étanche | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols | Éviter le rejet dans l'environnement | **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. | **En cas d'incendie:** Utiliser du sable sec, poudre chimique ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.

Contient: 52125-53-8 1-Ethoxypropan-2-ol | 606-001-00-8 Acétone | 607-022-00-5 Acétate d'éthyle

Kemo[®]
Electronic

N36BA
1387067

L100
CONDUCTING
SILVER

Leitsilber

Dieser Silber-Leitlack haftet gut auf Glas, Platinenmaterial, Keramik usw. Zur Reparatur von Platinen, Fensterantennen, Fenster-Alarmschleifen usw. Sehr gut leitend: ca. 0,02 - 0,1 Ohm / cm², Inhalt ca. 2 ml.

Conducting Silver

This silver-conductive varnish adheres very well to glass, material for circuit boards, ceramics etc. For repair of circuit boards, window antennas, window alarm loops etc. Very good conducting capacity: approx. 0,02 - 0,1 Ohm / cm², content approx. 2 ml.

Argent Conducteur


Ce vernis conducteur d'argent tient très bien au verre, matériau pour des plaquettes, céramique etc. Pour réparer des plaquettes, des antennes de fenêtre, boucle d'alarme pour le fenêtre etc. Très bonne conductance: d'env. 0,02 - 0,1 Ohm / cm², Table des matières env. 2 ml.




www.kemo-electronic.de
P / Zubehör / L100 / Ver. 001 / 70 x 100 mm




- 1** Untergund fettfrei
Clean surface
Surface propre




- 2** Vor Gebrauch schütteln
Shake before use
Agiter avant utilisation




- 3** Mit Pinsel auftragen
Apply with brush
Appliquer à la brosse



- 4** Mehrere Schichten auftragen
Apply multiple layers
Appliquer des couches multiples



- 5** Austrocknen lassen
Let it dry
Laissez sécher



- 6** Verschlossen lagern
Store sealed
Magasin fermé

