



UniLux PRO

LED-Fernstrahler mit Wandladestation

Long-distance Lamp incl. Charger at the Wall



Zielgruppen:

- Industrie
- Handwerk
- Polizei / Behörden
- Überwachungs- und Sicherheitsunternehmen
- Fahrzeugausrüster
- Haushalt
- Outdoor (z.B. Camping)
- Jäger

Applications:

- Industry
- Crafts
- Police / Authorities
- Security companies
- Supplier of vehicles
- Household
- Outdoor (e.g. Camping)
- Hunting

UniLux PRO (Artikel-Nr. 442081)

Aufladbarer Handscheinwerfer der Spitzenklasse! Die fokussierbare Linsenoptik erzeugt eine homogene Ausleuchtung für den Nah- und Fernbereich. Sehr praktisch: immer aufgeladen und griffbereit in der Wandhalterung - in Gebäuden oder in Fahrzeugen. **Lieferumfang:** Ladestation, Ladekabel (100-240V, 12/24V, USB) und Farbscheiben (rot, grün, blau).

Besondere Merkmale:

- **Stufenlos fokussierbare Linsenoptik**
- schöne gleichmäßige Ausleuchtung
- 2-Schaltstufen: 100%/20% (Leuchtkraft)
- **Kompakt und konkurrenzlos leicht (nur 400 g)**
- **Notlichtfunktion zuschaltbar**
(bei Stromausfall geht Licht automatisch an)
- **Schutz gegen Tiefentladung und Überladung**
- Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten:

- Leuchtdauer: ca. 6h (100%), 35h (20%)
- Leuchtweite: ca. 1000 m*
- Leuchtmittel: Power LED (bis zu ca. 270 Lumen)*
- Akku/Batterien: Li-Ion 3,7V/4400 mAh
- Gewicht: ca. 400 g
- Maße in mm: 256 x 93 x 93

AccuLux steht für aufladbare innovative Qualitätsleuchten
Seit über 60 Jahren zuverlässiger Lieferant des Fachhandels
Das Gesamtsortiment finden Sie unter www.acculux.de

UniLux PRO (Article-No. 442081)

High-End rechargeable torch! Manual focus of the optical lens: homogenous brightness for the close and far range. Really clever: always charged and handy in the charging station at the wall - in buildings or vehicles.

Extent of delivery: charging station, power plugs (100-240V, 12/24V, USB) and colored lenses (red, green, blue).

Special characteristics:

- manual focus of optical lens
- beautiful homogenous brightness
- 2-step switch: 100%/20% of brightness
- **compact and light-weight (400 g only) unique in the market!**
- **emergency function possible**
(in case of blackout light goes on automatically)
- **protection against discharge and overcharge**
- battery indicator

Technical Data:

- Operating time: approx. 6h (100%), 35h (20%)
- Beam range: approx. 1000 m*
- Bulb: Power LED (approx. up to 270 Lumen)*
- Rechargeable batteries: Li-Ion 3,7V/4400 mAh
- Weight: approx. 400 g
- Dimensions in mm: 256 x 93 x 93

AccuLux: the brand for rechargeable innovative quality lamps
For more than 60 years reliable supplier for specialized trade
For the whole product range see www.acculux.de

