





Date : 07/12/2023

FICHE TECHNIQUE

WAT26TR – VALISE ÉTANCHE AVEC TROLLEY




Gamme : STORAGE
Code douane : 3923109000
EAN : 3321360008640

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT26TR	560 (517)	455 (392)	265 (229)	25	8,2

- **Fabriqué en** polypropylène
- **Coloris :** noir

Caractéristiques :





- Valise étanche sur trolley
- Poignée télescopique
- 2 roulettes ø 60 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnières en inox
- Fermetures sécurisées (possibilité de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crantée sous le couvercle
- mousse prédécoupée dans le fond
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C

*Photos non contractuelles

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 07/12/2023

TECHNICAL SHEET

WAT26TR - WATERPROOF CASE WITH TROLLEY



Range : STORAGE
Customs : 3923109000
EAN: 3321360008640


REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load (kg)	Weight (kg)
WAT26TR	560 (517)	455 (392)	265 (229)	25	8,2

- **Made of** polypropylene
- **Colors :** black

Specifications :

- Watertight case with trolley
- Foldable handle
- 2 wheels ø 60 mm
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- Precutted foam at the bottom
- Operating temperature : -20°C / +80°C





* Non contractual pictures

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







Date : 07/12/2023

FICHA TECNICA

WAT26TR - MALETÍN ESTANCO CON CARRO




Gama : STORAGE
Aduanas : 3923109000
EAN: 3321360008640

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Carga máxima(kg)	Peso (kg)
WAT26TR	560 (517)	455 (392)	265 (229)	25	8,2

- **Hecho de** polipropileno
- **Color** : negro

Características :





- Maleta impermeable en el carro
- Mango telescópico
- 2 ruedas de ø 60 mm
- Junta de sellado
- Bisagras de acero inoxidable
- Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
- Espuma con muescas bajo la tapa
- Espuma precortada en la parte inferior
- Temperatura de funcionamiento : -20°C / +80°C

*Fotos no contractuales

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com