





How to use



- EN**
- Remove the screw, and the backside
 - Plug in the black jumper, and you will hear a beep
 - To change the password: press code 1 2 3 4 and then the new password: Don't start the new one with a 4
 - The LED will blink for 30 seconds
 - Press the new password in within the 30 seconds
 - Except mounting the unit by 3M tape, product can also be mounted by rotatory bracket included in packing. Install a the height of 1,8 m.
 - Press 4, You'll hear a beep, and after 30 seconds the alarm is activated
 - 5 seconds after opening the contact the alarm will go!
 - Press within 5 seconds your password to deactivate and avoid alarm
 - Accu needs to be charged
 - Accu is charging as long as the LED blinks
 - Accu is charged when LED burns continuously

- PL**
- Wykręć wkręt , a tyłek
 - Podłącz czarny skoczek , a usłyszysz sygnał dźwiękowy
 - Aby zmienić hasło : kod naciśnij 1 2 3 4
 - A następnie nowe hasło : Nie uruchamiać nowe z 4
 - Dioda LED będzie migać przez 30 sekund
 - Naciśnij nowego hasła w ciągu 30 sekund
 - Oprócz montowania urządzenia przez taśmę 3M , produkt można również obrotowego wspornika zawartych w opakowaniu. Zainstaluj wysokość 1,8 m.
 - Naciśnij przycisk 4 , usłyszysz sygnał dźwiękowy , a po 30 sekundach alarm jest włączony
 - 5 sekund po otwarciu kontaktu alarm przejdzie !
 - Naciśnij w ciągu 5 sekund , aby wyłączyć hasło i uniknąć alarm
 - Accu musi być pobierana
 - Accu jest ładowany tak długo, jak dioda LED miga
 - Accu jest pobierana , gdy LED oparzenia stale

- FR**
- Retirez la vis, et l'arrière
 - Branchez le cavalier noir, et vous entendrez un bip
 - Pour changer le mot de passe : code de la presse 1 2 3 4 Et puis le nouveau mot de passe : Ne pas démarrer la nouvelle avec un 4
 - Le témoin clignote pendant 30 secondes
 - Appuyez sur le nouveau mot de passe dans l'intérieur des 30 secondes
 - Sauf montage de l'unité par un ruban 3M , le produit peut également par tranche de rotation inclus dans l'emballage . Installez une hauteur de 1,8 m .
 - Appuyez sur 4 , vous entendrez un bip, et après 30 secondes, l'alarme est activée
 - 5 secondes après l'ouverture du contact de l'alarme ira !
 - Appuyez sur dans les 5 secondes votre mot de passe pour désactiver l'alarme et éviter
 - Accu doit être chargé
 - Accu est en charge aussi longtemps que le voyant clignote
 - Accu est chargé lorsque LED brûlures en continu

- DE**
- Entfernen Sie die Schraube und die Rückseite
 - Stecken Sie den schwarzen Pullover, und Sie hören einen Signalton
 - Pressecode 1 2 3 4 : Um das Passwort zu ändern Und dann das neue Passwort : Möchten Sie die neue mit einem 4 starten nicht
 - Die LED für 30 Sekunden blinken
 - Drücken Sie das neue Kennwort in innerhalb der 30 Sekunden
 - Außer der Montage der Einheit, die durch 3M Klebeband , Produkt kann auch durch Rotationshalterung in der Verpackung enthalten.
 - Installieren Sie eine der Höhe 1,8 m .
 - Drücken Sie 4 , werden Sie einen Piepton hören , und nach 30 Sekunden der Alarm aktiviert
 - 5 Sekunden nach Öffnen des Kontaktes wird der Alarm los!
 - Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden , um Ihr Passwort zu deaktivieren und Alarm zu vermeiden
 - Accu geladen werden muss
 - Accu wird so lange Lade wie die LED blinkt
 - Accu wird geladen, wenn LED brennt kontinuierlich

- NL**
- Verwijder schroef en achterzijde
 - Steek de zwarte jumper op de connector, u hoort een piep
 - Password veranderen, toets 1234 in. Niet met 4 beginnen
 - De led knippert ca 30 sec. Toets uw nieuwe pasword in binnen 30 seconden
 - In plaats van het monteren via de 3M tape, kan je het ook monteren via bijgeleverde houder. Monteer op een hoogte van 1,8 meter
 - Druk 4 in; piep en alarm schakelt in na 30 seconden
 - Na 5 seconden na openen gaat alarm af
 - Schakel binnen 5 seconden uit door intoetsen van het password
 - Accu moet worden opgeladen
 - Accu laad op zolang led knippert
 - Accu opgeladen als led continu brand

- ES**
- Quite el tornillo y la parte trasera
 - Tapón en el puente negro , y se oye un pitido
 - Para cambiar la contraseña : código de prensa 1 2 3 4 Y a continuación, la nueva contraseña : No se inicia el nuevo con un 4
 - El LED parpadeará durante 30 segundos
 - Pulse la nueva contraseña en dentro de los 30 segundos
 - Excepto el montaje de la unidad de cinta de 3M , el producto puede también por el soporte giratorio incluido en el embalaje . Instale una altura de 1,8 m.
 - Pulse 4 , Usted escuchará un pitido, y después de 30 segundos se activa la alarma
 - 5 segundos después de abrir el contacto de la alarma se !
 - Presione dentro de los 5 segundos la contraseña para desactivar y evitar la alarma
 - Accu necesita ser cargada
 - Accu está cargando , siempre y cuando el LED parpadea
 - Accu se carga cuando el LED quemaduras continuamente