


Fixadapter ohne Schutzkontakt, zum Betrieb von Stecker Typ C in Steckdose Typ J (CH T11), mit Dichtungsscheibe (ArtNr. 802)

Fixed adaptor without earthing contact, for running a plug type C in a socket outlet type J (CH T11) with seal (type 802)



Gewicht / Weight 33 g

CE



electrosuisse

Typprüfung (CoC) / Type tested (CoC)

Beschreibung / Description

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar! Dieser Fixadapter besitzt kein Schutzkontaktsystem!

Montageanleitung siehe nächste Seite.

Nur für Geräte bis maximal 10 A!

*Connector must be destroyed for disconnect from plug!
This fixed adaptor does not have an earthing contact system!*



Assembly instructions see next page.

Only for devices up to 10 A!

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	IEC 60884-1, CEE7/17, SEV 1011:2009+A12, SEV 6533-2
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuSn4Pb4Zn4, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20*

Abmessungen / Dimensions




* IPX4: Datenblatt auf Anfrage / Datasheet on request

Montageanleitung / Assembly instructions

- Einwegmontage, zur einmaligen und zur festen Verbindung.
Ohne Zerstörung nicht mehr lösbar !
- *Montage unique pour raccordement fixe.*
Ne peut plus se détacher sans destruction !
- Adattatore mono-uso per applicazione fissa.
Una volta assemblato non è più possibile rimuoverlo senza distruggerlo !



Übergangsstück CEE7-SEV Typ 11
Adaptateur CEE7-SEV type 11
Adattatore CEE7-SEV Tipo 11



1. Schieben Sie die Dichtung auf die Steckerstifte
1. *Poussez le joint contre la butée au contact mâle*
1. Spingete la guarnizione sopra gli spinotti




2. Stellen Sie das Übergangsstück auf eine ebene Fläche.
2. *Posez l'adaptateur sur une surface plane.*
2. Posate l'adattatore su una superficie piana.



3. Drücken Sie den Stecker bündig in das Übergangsstück.
3. *Enfoncez la fiche entièrement dans l'adaptateur.*
3. Premete la spina completamente nell'adattatore.



4. Ziehen Sie den Stecker aus der Einsteckhilfe.
4. *Retirez la fiche de l'auxiliaire d'enfichage.*
4. Togliete la spina dall'aiuto inserimento.



5. Fertig ist Ihr Stecker!
5. *Votre fiche est prête!*
5. La vostra spina è pronta!