

1 Eigenschaften

- Wasserdicht bis 30 Meter (IPX8)
- 1 LUXEON Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi
- Glatte Reflektor für optimale Leuchtweite
- Schalterarretierung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, korrosionsfest
- Gummierter Vorderkappe und teilgummierter Griffstück für festen Halt
- Handschlaufe

2 Schaltmodi

- 1.) HIGH
- 2.) LOW
- 3.) AUS

Schalterarretierung:

Drehen Sie den Schalter nach rechts.

3 Leuchtmittelwechsel

LEDs müssen nicht ausgetauscht werden.

4 Batterien

4 x 1,5 V AA/LR6 Alkalibatterien

Batteriewechsel

- 1.) Drehen Sie den Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn ab.
- 2.) Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien auf die Polarität.
- 3.) Setzen Sie den Lampenkopf – die Aussparung passgenau auf die Führungsschiene – wieder auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn fest.

5 Größe + Gewicht

Länge 166 mm, Ø 44 mm
192 g (inkl. Batterien)

Pflegehinweis

Um die Wasserdichtigkeit des Produkts zu erhalten, fetten Sie den O-Ring am Gewinde des Lampenkopfes von Zeit zu Zeit ein.

Entsorgungshinweis

Entsorgung des Produkts nicht über den Hausmüll, sondern gem. den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Warnung

LED nicht direkt in die Augen leuchten!
Kinder: Nutzung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!

1 Features

- Waterproof up to 30 metres (IPX8)
- 1 LUXEON high-performance LED
- 2-Mode operation
- Smooth reflector for optimal beam distance
- Switch safety lock prevents unwanted activation
- Rugged ABS flashlight case, corrosion proof
- Rubber coated head and partly rubber coated handle ensures firm grip
- Carrying strap

2 Switch modes

- 1.) HIGH
- 2.) LOW
- 3.) OFF

Safety Lock:

Turn the switch to the right.

3 Bulb replacement

LEDs never need to be replaced.

4 Batteries

4 x 1.5-V AA/LR6 alkaline batteries

Battery replacement

- 1.) To open battery case turn head of the flashlight counterclockwise.
- 2.) Insert the new batteries, check for correct polarity.
- 3.) To close, glide back carefully the head of the flashlight into the unit on its own track and turn it back on clockwise.

5 Dimensions + Weight

Length 166 mm, Ø 44 mm
192 g (incl. batteries)

Care instruction

To keep the impermeability of your product, please grease the O-ring at the thread of the head of the flashlight occasionally.

Disposal information

Do not dispose of product in domestic waste, but in line with statutory provisions for an electronic waste collection point.

Attention

Do not shine LED light directly into eyes!
Children use only under adults-guidance!

1 Caractéristiques

- Étanche à l'eau jusqu'à 30 mètres (IPX8)
- 1 LED LUXEON à hautes performances
- 2 modes d'éclairage
- Réflecteur lisse pour une portée lumineuse optimale
- L'arrêt d'interrupteur empêche un allumage intempestif
- Boîtier robuste en plastique ABS, anticorrosif
- Capuchon d'embout caoutchouté et manche partiellement caoutchouté pour une prise en main ferme
- Dragonne

2 Modes de commutation

- 1.) HAUT
- 2.) BAS
- 3.) Arrêt (OFF)

Arrêt d'interrupteur:

Tournez l'interrupteur vers la droite.

3 Remplacement de la lampe

Les DEL n'ont pas besoin d'être remplacées.

4 Piles

4 x piles alcalines 1,5 V AA/LR6

Remplacement de la pile

- 1.) Pour ouvrir le logement des piles, tournez la tête de la lampe d'obturation en sens antihoraire.
- 2.) Insérez les nouvelles piles en respectant la polarité.
- 3.) Remettez en place la tête de la lampe avec précautions – l'encoche exactement sur la glissière – serrez ce dernier en le tournant dans le sens horaire.

5 Dimension + Poids

Longueur 166 mm, Ø 44 mm
192 g (piles incluses)

Indication pour l'entretien

Pour préserver l'étanchéité à l'eau du produit, graissez de temps en temps le joint torique au filetage de la tête de lampe.

Indication pour l'élimination

Élimination du produit non pas avec les déchets ménagers, mais plutôt conformément aux dispositions légales, à un service de collecte des déchets électroniques.

Avertissement

Ne regardez jamais directement la lumière DEL!
Ne laissez jamais un enfant utiliser une lumière DEL sans la surveillance d'un adulte!

LiteXpress
3.0 (3 x AAA)



VIEW AQUA 603


Gebrauchsanleitung
Users Guide
Mode d'emploi
Modalità d'uso
Mode de empleo

1 Luxeon
High Performance
LED

2-Mode Operation
HIGH
LOW

4 x 1,5V AA
Batteries

192 g
(incl. batteries)





DE LiteXpress Garantie

5 Jahre Garantie auf

Material- und Herstellungsfehler (einschließlich LED) bei sachgemäßer Behandlung (Batterien, Glühlampen und Verschleißteile ausgenommen).

EN LiteXpress Warranty

5 years limited warranty on defects in material or workmanship (including LED) when used properly (batteries, lamps and wearing parts not included).

FR LiteXpress Garantie

5 ans de garantie sur les défauts de production et des matériaux (LED inclus) si l'article a été utilisé en manière appropriée (sans inclure l'usage des ampoules, des piles ou des autres composants).

IT LiteXpress Garanzia


5 anni di garanzia sui difetti di materiali o di produzione (inclusi LED) nel caso in cui l'articolo è stato usato nel modo appropriato (non includendo il logorio delle lampadine, le batterie o altri componenti consumabili).

ES LiteXpress Garantía


5 años de garantía en lo que concierne los defectos de producción y de los materiales de construcción (LED incluidos) solo si utilizado correctamente (no cubre desgaste por el uso de bombillas, baterías o otros componentes similares).

© LiteXpress GmbH, Germany
Duelmener Straße 92 • DE-48653 Coesfeld
Service ☎ +49 2541 967870
www.LiteXpress.de


ANSI FL 1	HIGH	LOW
	250 LUMENS	20 LUMENS
	7173cd	584cd
	169m	48m
	5h15min	78h
	1m	30m



Open



Carrying strap



Safety lock

IT

1 Caratteristiche

- A tenuta ermetica fino a 30 metri (IPX8)
- 1 LED LUXEON ad alta potenza
- 2 modi di luminosità
- Riflettore liscio per ottimizzare la distanza del fascio
- Interruttore di sicurezza impedisce l'attivazione involontaria
- Corpo lampada in ABS resistente alla corrosione
- Testa rivestita di gomma e impugnatura in parte rivestita in gomma garantiscono una presa sicura
- Cinghietta da polso

2 Modi di illuminazione

- 1.) HIGH
- 2.) LOW
- 3.) OFF

Interruttore di sicurezza:
Girare l'interruttore verso destra.

3 Sostituzione della lampadina

Potrebbe non esser mai necessario sostituire i LED.

4 Pile

4 x pile alcaline 1,5 V AA/LR6

Sostituzione delle pile

- 1.) Per aprire l'alloggiamento delle pile svitare la testina della lampada in senso antiorario.
- 2.) Inserire le pile nuove con la polarità corretta.
- 3.) Riavvitare con cura la testina della lampada, incanalando con precisione gli incavi nelle guide dell'alloggiamento, e girare in senso orario.

5 Dimensioni + Peso

Lunghezza 166 mm, Ø 44 mm
192 g (pile comprese)

Istruzioni di manutenzione

Per mantenere l'impermeabilità del prodotto, si prega di ingrassare l'O-ring nella filettatura della testina della torcia elettrica di tanto in tanto.

Avvertenza per lo smaltimento

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici, ma secondo le disposizioni di legge relative ai punti di raccolta per i rifiuti elettronici.

Attenzione

Non puntare il raggio di luce direttamente negli occhi!
Permettere l'uso ai bambini solo sotto la sorveglianza di un adulto!

ES

1 Características

- Estanca al agua hasta 30 m (IPX8)
- 1 LED LUXEON de alto rendimiento
- 2 niveles de luminosidad
- Reflector plano para una distancia de iluminación óptima
- Botón de bloqueo que evita la activación accidental
- Robusta carcasa de plástico ABS resistente a la corrosión
- Cabezal de goma y agarre parcialmente de goma para una sujeción firme
- Correa de transporte

2 Modos de conexión

- 1.) HIGH
- 2.) LOW
- 3.) APAGAR (OFF)

Botón de bloqueo:
Gire el interruptor hacia la derecha.

3 Cambio de bombilla

No se requiere nunca el cambio de los LEDs.

4 Pilas

4 x pilas alcalinas 1,5 V AA/LR6

Cambio de pilas

- 1.) Para abrir el compartimento de las pilas gire ligeramente el cabezal de la linterna en sentido antihorario.
- 2.) Inserte las nuevas pilas, teniendo en cuenta la polaridad.
- 3.) Para cerrar, vuelva a montar el cabezal de la linterna prestando atención para alinear correctamente el orificio con el carril guía y gírela firmemente en sentido horario.

5 Dimensiones + Peso

Longitud 166 mm, Ø 44 mm
192 g (pilas incluidas)

Consejos de mantenimiento

Para mantener la estanqueidad del producto, lubrique la junta tórica en la rosca del cabezal de la linterna de vez en cuando.

Indicación de evacuación

El producto no se puede eliminar con la basura doméstica, sino en un punto de recepción de desperdicios eléctricos, de acuerdo con las disposiciones legales.

Advertencia

No mire directamente al LED!
No permita que los niños utilicen los LEDs sin la supervisión de un adulto!