



BoomBoom 93™



EN Stream your music via Bluetooth to your HiFi system

- Listen to music or internet radio from your smartphone or (tablet) PC on your HiFi installation wirelessly.
- Suitable for all Bluetooth® enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
- Rapid switching between up to 2 connected smartphones or tablets: Multipair Party mode.
- Listen to high-quality music through aptX®, aptX® Low Latency and digital optical audio output.
- Works with any audio equipment, sound dock, etc with analog or digital input line.
- With NFC Quick link for a fast and easy connection.

DE Streamen Sie Ihre Musik über Bluetooth zur Stereoanlage

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internet-Radio vom Smartphone, (Tablette) PC auf Ihre HiFi-Anlage drahtlos.
- Geeignet für alle Bluetooth® fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Schnelle Schaltung zwischen max. 2 verbundenen Smartphones oder Tablets: Multipair Partymode.
- Musik von hoher Qualität hören durch aptX®, aptX Low Latency® und digitalen, optischen Audioausgang.
- Mit jeder Audioanlage, Sounddock usw. mit analogem oder digitalem Leitungseingang verwendbar.
- Verfügt über NFC Quick Link für einen schnellen und einfachen Verbindungsaufbau.

FR Diffusez votre musique vers votre installation Hi-fi par le biais de Bluetooth

- Écoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre (tablette) PC sur votre système Hi-Fi sans fil.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth® tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
- Commutation rapide entre au maximum 2 smartphones ou tablettes : Multipair Party mode.
- Ecoutez de la musique de haute qualité grâce à l'aptX®, l'aptX Low Latency® et à une sortie audio numérique optique.
- Fonctionne avec n'importe quel système audio, sounddock etc. avec une ligne d'entrée analogique ou numérique.
- Dispose d'un lien NFC Quick pour une connexion rapide et facile.

ES Transmite su música mediante Bluetooth hacia su instalación de alta fidelidad

- Escuchar (inalámbricamente) música o radio en internet por su smartphone, su (tablet) pc a su sistema de alta fidelidad inalámbrica.
- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth®, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
- Cambiar rápidamente entre hasta 2 Smartphones o tablets conectados: Multipair Partymode.
- Escuchar música de alta calidad: aptX®, aptX Low Latency® y salida de audio digital óptica.
- Funciona con cualquier instalación de audio, sounddock, etc. con entrada de línea analógica o digital.
- Dispone de NFC Quick link para una conexión rápida y fácil.


IT Trasferite in streaming la musica via Bluetooth all'impianto audio

- Ascoltate la musica o la radio internet dallo smartphone o dal (tablet) PC al vostro sistema HiFi senza fili.
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth® come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
- Commutazione rapida tra al massimo due smartphone o tablet collegati: modo Multipair Party.
- Ascolta la musica di alta qualità grazie a aptX®, aptX Low Latency® e all'uscita audio ottica digitale.
- Funziona con ogni impianto audio, sounddock, ecc. Con ingresso di linea analogo o digitale.
- Con collegamento rapido NFC per una connessione facile e veloce.

NL Stream je muziek via Bluetooth naar je hifi installatie

- Beluister muziek of internetradio vanaf je smartphone/tablet op je audio installatie, draadloos.
- Geschikt voor alle Bluetooth® geluidsbronnen zoals iPhone, Android phones, iPad etc.
- Snelle schakeling tussen max. 2 verbonden smartphones of tablets: Multipair Partymode.
- Luister naar muziek van een hoge kwaliteit door aptX®, aptX Low Latency® en digitale optische audio-uitgang.
- Werkt met elke audio installatie, sounddock, etc. met analoge of digitale lijningang.
- Beschikt over NFC Quick link om snel en eenvoudig te koppelen en te verbinden.

BoomBoom 93™




Technical data

Supply voltage:	230VAC +10% -10% 50 Hz 5V 500mA by USB.
Power supply:	230VAC +10% -10% 50Hz 5V 500mA via USB
Power consumption:	<2.5W
Bluetooth power class:	Class 2
Supported Bluetooth profiles:	A2DP
Supported codec:	SBC, aptX, aptX Low Latency
Audio delay:	SBC, aptX, minimum of 150ms aptX Low Latency, maximum of 40ms
Support Multipair party mode:	Up to 2 devices simultaneously
NFC support:	Yes
Range:	Up to 10 metres with Class 2 source Up to 30 metres with Class 1 source
Audio output:	1 x DC3.5 female / 1 x TOSLINK digital audio output
Dimensions (L x W x H):	80 x 63 x 20 mm
Weight:	55 grams
Signal to Noise Ratio:	≥ 80dB
aptX	The aptX audio codec is available for high quality stereo audio over Bluetooth
• Max Data Rates:	352kbps
• Frequency Response:	10Hz to 22kHz
SBC (subband codec)	If aptX is not available, the BoomBoom 93 will connect using SBC

Set includes



Works with



All versions iPhone, Android Phone, Symbian Phone, iPod touch, iPad, Android tablet, Windows tablet, Laptop with stereo Bluetooth.


Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:
www.marmitek.com/videos

Connections



Order information

BoomBoom 93	EU Version	Art.nr. 08312	EAN 8718164533129
	UK Version	Art.nr. 08287	EAN 8718164532870
Gift box	Size (LxWxH)	157x130x70	