

Date : 24/10/24

FICHE TECHNIQUE

WAT28TR – VALISE ÉTANCHE AVEC TROLLEY




Gamme : STORAGE
Code douane : 3923109000
EAN: 3321360017369

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	305 (267)	30	10,2

- **Fabriqué en** polypropylène
- **Coloris :** noir





Caractéristiques :

- Valise étanche sur trolley
- Poignée télescopique
- 2 roulettes ø 60 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnières en inox
- Fermetures sécurisées (possibilité de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crantée sous le couvercle
- 4 mousse prédécoupée dans le fond d'une épaisseur de 5 cm
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C

*Photos non contractuelles

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 24/10/24

TECHNICAL SHEET

WAT28TR – WATERPROOF CASE WITH TROLLEY




Range : STORAGE
Customs : 3923109000
EAN: 3321360017369

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load (kg)	Weight (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	305 (267)	30	10,2

- **Made of** polypropylene
- **Colors :** black





Specifications :

- Watertight case with trolley
- Foldable handle
- 2 wheels ø 60 mm
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- 4 precutted foam at the bottom 5 cm thickness
- Operating temperature : -20°C / +80°C

* Non contractual pictures

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 24/10/24

FICHA TECNICA

WAT28TR – MALETÍN ESTANCO CON CARRO




Gama : STORAGE
Aduanas : 3923109000
EAN: 3321360017369

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	305 (267)	30	10,2

- **Hecho de** polipropileno
- **Color**: negro





Características :

- Maleta impermeable en el carro
- Mango telescópico
- 2 ruedas de ø 60 mm
- Junta de sellado
- Bisagras de acero inoxidable
- Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
- Espuma con muescas bajo la tapa
- 4 espuma precortada en la parte inferior de 5 cm de espesor
- Temperatura de funcionamiento : -20°C / +80°C

*Fotos no contractuales

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com