



3 Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland – Stecksystem GST18	3 earth contact - sockets / german type with Wieland – connection GST18
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; mit Kindersicherung 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; incl. child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, colour black, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1) 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Keine HE , PVC schwarz, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U wider, PVC black; Glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff (Steckdosen): <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material (sockets): <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> mit Endkappen STEP; Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt. 	Endcaps : <ul style="list-style-type: none"> With STEP endcaps (new version) Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 220 x 52 x 44 mm 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> 220 x 52 x 44 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Einzel im Polybeutel verpackt; Etikett auf Produktrückseite geklebt VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Individual packed in transparent polybag; Product – label on the back of the product Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 336.600 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 336.600