

**Produktmerkmale:**

- manuelle Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- inklusive Leuchtmittel für Notleuchten
- Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
- inklusive weißem Reflektor für eine gute Lichtverteilung
- Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

**Product details:**

- manual test function, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- inclusive lamp for emergency lights
- installation of pictograms on the cover (PVC-film, self-adhesive)
- inclusive white reflector for good light distribution
- use in venues, universities, football stadiums, office buildings, stores, banks, shopping malls, swimming baths, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

**Material:**

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung: Polycarbonat, transparent, schlagfest, bruchsicher
- Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend



**Material:**

- housing: polycarbonate, impact-resistant, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)
- cover: polycarbonate, transparent, impact-resistant, unbreakable
- pictogram: PVC-film, self-adhesive

**\*Standard-Satz Hinweisschilder:**

**\*Standard set emergency signs:**

	Notausgang Emergency exit	TYP TYPE	A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP TYPE	B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP TYPE	C



Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit manueller Testfunktion						single battery versions maintained / non-maintained with manual test function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Gewicht Weight	Erkennungsweite Viewing distance
BR 563 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-CD 2,4 V / 4,5 Ah	8 W	T5- 8W	1,3 kg	21 m
BR 563 130	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-CD 3,6 V / 1,5 Ah	3,5 W	10x SMD-LED	0,64 kg	21 m

**Zubehör  
Options**

	<b>BR 510 995</b>	T5-8W Leuchtmittel für B-SAFETY Notleuchten T5-8W lamps for B-SAFETY emergency lights
	<b>BR 510 995-LED</b>	T5-LED Leuchtmittel für B-SAFETY Notleuchten T5-LED lamps for B-SAFETY emergency lights
	<b>BR 560 100</b>	Schutzkorb, Abmessungen (L x B x H): 400 x 200 x 100 mm protective steel cage, dimensions (L x W x H): 400 x 200 x 100 mm
	<b>BR 563 100</b>	Wandhalter für Fahنشchildmontage wall bracket for flag sign mounting
	<b>BR 563 200</b>	Montagekonsole für Anbringung der Leuchte an der Decke mounting bracket for installation of luminaire on the ceiling
	<b>BR 563 300</b>	Hängekonsole 0,5 m, für Anbringung der Leuchte an der Decke pendant bracket 0.5 m, for installation of luminaire on the ceiling
	<b>BR 563 350</b>	Hängekonsole 1,0 m, für Anbringung der Leuchte an der Decke pendant bracket 1.0 m, for installation of luminaire on the ceiling
	<b>BR 563 400</b>	Hängekonsole 2,5 m, für Anbringung der Leuchte an der Decke pendant bracket 2.5 m, for installation of luminaire on the ceiling
	<b>F563-D</b>	Hinweisschild Rettungsweg abwärts links, PVC-Folie, TYP D emergency sign escape way down left, PVC-film, TYPE D
	<b>F563-E</b>	Hinweisschild Rettungsweg abwärts rechts, PVC-Folie, TYP E emergency sign escape way down right, PVC-film, TYPE E
	<b>F563-F</b>	Hinweisschild Rettungsweg aufwärts links, PVC-Folie, TYP F emergency sign escape way up left, PVC-film, TYPE F
	<b>F563-G</b>	Hinweisschild Rettungsweg aufwärts rechts, PVC-Folie, TYP G emergency sign escape way up right, PVC-film, TYPE G
	<b>F563-H</b>	Hinweisschild Rettungsweg geradeaus, PVC-Folie, TYP H emergency sign escape way straight forward, PVC-film, TYPE H