

ZESB

easyCharge

8080

Deutsch



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

easyCharge 8080 12W



Attributes

Label	easyCharge 8080 12W
SKU	106211
Label	easyCharge 8080 12W

Basics

Brand	2USB
Model Number	JP-8080F
EAN	8718868449177
Master Pack SKU	2U-449184
Master Pack Quantity	24
Customs Number (HS-Code)	8536.69.90.99
Sales Unit	Piece
Packaging	Luxury Retail Box 110x85x45
Country of Manufacture	China
Colour	Glossy White

Dimensions

Depth in mm	26
Height in mm	80
Width in mm	80
Nett weight in gram	117
Mounting Depth	12

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Short Description
German

Stand- Alone- Steckdose 250VAC 16A mit 12 Watt USB Ladegerät und eingebautem Handyhalter

Medium Description
German

Der 2USB easyCharge 8080 ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät und einem einzigartigen Handyhalter. Neben dem originellen und attraktiven Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Der easyCharge 8080 zeichnet sich durch schlanke Linien und zeitloses Design aus. Dank seiner Kombination aus reinweißem, glänzendem Kunststoff und hellgrauem Einsatz, den minimalistischen Abmessungen von 80x80mm und einer Dicke von nur 26mm, paßt der easyCharge 8080 in jede stylische Umgebung. Der easyCharge 8080 ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Wenn Sie den easyCharge 8080 nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen! Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von knapp 15 mm ist der 2USB easyCharge 8080 einzigartig und passt in alle gängigen europäischen Unterputzdosen.

Long Description
German

Der 2USB easyCharge 8080 ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät und einem einzigartigen Handyhalter. Neben dem originellen und attraktiven Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Die beiden USB-Anschlüsse sind dezent, aber gut zugänglich an der Unterseite des easyCharge 8080 angebracht. Mit seinem integrierten Handyhalter, bietet der easyCharge 8080 eine tolle Alternative zu den am Markt befindlichen klassischen Steckdosen. Dieser Handyhalter ist mit einem weichen und rutschfesten Silikoneinsatz versehen, um Ihr aufzuladendes Gerät während des Ladevorgangs bestmöglich und sicher zu positionieren. Mit einer Breite von ca. 10 mm ist der Handyhalter mit vielen Geräten und den meisten, wenn nicht sogar mit allen Smartphones auf dem Markt kompatibel. Der easyCharge 8080 zeichnet sich durch schlanke Linien und zeitloses Design aus. Dank seiner Kombination aus reinweißem, glänzendem Kunststoff und hellgrauem Einsatz, den minimalistischen Abmessungen von 80x80mm und einer Dicke von nur 26mm, paßt der easyCharge 8080 in jede stylische Umgebung. Das eingebaute USB-Ladegerät hat eine maximale Ladekapazität von 2,4A (12W) und ist somit ausreichend für das parallele Aufladen von bis zu zwei Geräten. Der easyCharge 8080 ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Neben dem zusätzlichen Komfort des eingebauten USB-Ladegerätes und des Handyhalters, ist der easyCharge 8080 mit einer standardisierten 250VAC / 16A Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (auch bekannt als Kinderschutz) ausgestattet. D.h. Sie können gleichzeitig Ihren Radio an der Steckdose anstecken, Musik hören und parallel dazu werden bis zu 2 Ihrer elektronischen Geräte mit integriertem Akku (oder auch wiederaufladbaren Batterien) "intelligent" aufgeladen. Wenn Sie den easyCharge 8080 nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen! Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von knapp 15 mm ist der 2USB easyCharge 8080 einzigartig und passt in alle gängigen europäischen Unterputzdosen. Die Installation ist für einen Profi ein Kinderspiel und kann somit sehr rasch erledigt werden. Egal ob die Anschlußdrähte 1,5 oder 2,5mm Querschnitt (Einzel- und Litzen draht möglich) haben und ob diese gleichzeitig an einem der 3 Kontakte (L, N und Erde) angelegt werden. Kein Problem! Obendrein sind alle 3 Kontakte (L, N und Erde) durchgeschliffen... Der easyCharge 8080 kann mit Hilfe einer Schraubbefestigung oder, falls dies nicht möglich ist, mit den mitgelieferten Krallen direkt an der Unterputzdose montiert werden. Für maximale Stabilität gibt es zwei zusätzliche Befestigungspunkte auf der linken und rechten Oberseite der easyCharge 8080- Bodenplatte. Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres Produkt. Der easyCharge 8080 wird in einer attraktiven Verpackung inklusive einer Bedienungsanleitung in drei Sprachen (Niederländisch, Deutsch und English) ausgeliefert.

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Technical Specifications USB Charger

Output Voltage	4,75 - 5,25VDC
Energy Efficiency in %	80
Stand-by Power Loss in mW	50
Socket Type	CEE Type 7/3 (F)
Power Rating	16A / 3680W
Terminal Type	Double, with Screws
Stripping Length in mm	12
Expected lifetime in hours at Full Load	15000
Overvoltage Category	III
Operating Temperature	0-40°C
Output Current	0,01 - 2,4A
Wiring	1,5 mm ² - 2*2,5mm ² rigid or stranded
Input Voltage	250V~ 50Hz
Input Current	Max. 500mA
Storage Temperature	-20°C - 80°C

Standards & Certifications

Certifications	CE
EU Directives	RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC)
Socket Outlet Standards	IEC 60844-1:2010, DIN VDE0620-1:2016, ÖNORM E 8684-1:2010, NEN 1020:1987+A2:2004, SS 428 08 34:2013, NEK 502:2016, SFS 5610:2004:+A1:2008, UNE 20135-2-7:2008, UNE 20315-1-1:2009, NP 1620:1993 (Ed.2)
EMC & LVD Standards	IEC 60950-1, IEC 61558-1, IEC 61558-2-16, EN 55024, EN 60669-2-1 (clause 26)

Ansprechpartner:









Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

+ images




Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
 An den Hirtenäckern 9
 63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
 Telefax 06188 - 91450-22
 E-Mail info@emz-stickler.de
 Internet www.emz-stickler.de