

# EMZ

# easyCharge Plugin EU Deutsch



**Ansprechpartner:**




Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de)  
Internet [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)

# easyCharge Plugin EU 12W



## Attributes

Label	easyCharge Plugin EU 12W
SKU	106461
Label	easyCharge Plugin EU 12W

## Basics

Brand	2USB
Model Number	EU2USB-A
EAN	8718868449412
Master Pack Quantity	24
Customs Number (HS-Code)	8504.40.82.90
Sales Unit	Stück
Packaging	Luxury Retail Box 110x85x45
Country of Manufacture	China
Colour	reinweiß matt

## Dimensions

Depth in mm	75
Height in mm	43
Width in mm	43
Nett weight in gram	69

### Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de)  
Internet [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)

## German

Short Description German	Mobiles 12W 2.4A USB- Steckerladegerät mit integriertem Handyhalter / Handyablage
Medium Description German	Der 2USB easyCharge Plugin ist ein smartes, handliches und auch mobiles USB- Ladegerät für Schutzkontakt-Steckdosen. Darüberhinaus hat er einen integrierten und sehr nützlichen Handyhalter. Neben dem originellen und attraktiven Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Der easyCharge Plugin ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®-Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit.
Long Description German	Der 2USB easyCharge Plugin ist ein smartes, handliches und auch mobiles USB- Ladegerät für Schutzkontakt-Steckdosen. Darüberhinaus hat er einen integrierten und sehr nützlichen Handyhalter. Neben dem originellen und attraktiven Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Die beiden USB-Anschlüsse sind übersichtlich und gut zugänglich an der Vorderseite des easyCharge Plugin angebracht. Mit seinem integrierten Handyablage, bietet der easyCharge Plugin eine tolle Alternative zu den am Markt befindlichen, klassischen USB-Ladestecker. Dieser Handyhalter dient dazu, Ihr aufzuladendes Gerät während des Ladevorgangs bestmöglich und sicher zu positionieren. Mit einer Breite von ca. 12 mm ist der Handyhalter mit vielen, wenn nicht sogar mit allen Handys und Smartphones auf dem Markt kompatibel. Zu beachten sind hierbei die maximal zulässige Abmessung in der Diagonale von 7" (Zoll) und das maximal zulässige Gewicht von 200g. Der easyCharge Plugin EU überzeugt optisch aufgrund seines mattweißen Kunststoffes und sein smartes und modernes Design. Dank seiner minimalistischen Abmessungen und seinem geringen Gewicht wird der easyCharge Plugin zu Ihrem ständigen Begleiter. Und das nicht nur vom Keller über die Küche bis hin zum Bade-, Wohn- und Schlafzimmer. Nein, auch auf Reisen ist er mit von der Partie. Das eingebaute USB-Ladegerät hat eine maximale Ladekapazität von 2,4A (12W) und ist somit ausreichend für das parallele Aufladen von bis zu zwei Geräten. Der easyCharge Plugin EU ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®-Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres Produkt. Der easyCharge Plugin wird in einer attraktiven Verpackung ausgeliefert.

## Technical Specifications USB Charger

Output Voltage	4,75 - 5,25VDC
Energy Efficiency in %	77
Stand-by Power Loss in mW	115
Plug Type	CEE Type 7/17
Expected lifetime in hours at Full Load	15000
Overvoltage Category	II
Operating Temperature	0-40°C
Output Current	0,01 - 2,4A
Input Voltage	100 - 250V~ 50/60Hz
Input Current	Max. 300mA
Storage Temperature	-20°C - 80°C

## Standards & Certifications

Certifications	CE, TÜV-SUD Type Tested
EU Directives	RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC)
EMC & LVD Standards	IEC 60950-1, IEC 61558-1, IEC 61558-2-16, EN 55024, EN 60669-2-1 (clause 26)

### Ansprechpartner:





Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail info@emz-stickler.de  
Internet www.emz-stickler.de

+ images



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
 An den Hirtenäckern 9  
 63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
 Telefax 06188 - 91450-22  
 E-Mail info@emz-stickler.de  
 Internet www.emz-stickler.de



**Ansprechpartner:**



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de)  
Internet [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)