

**Soffitten-Halter  
MSOB**

Fassung für alle handelsüblichen Soffitten auf LED- und Glühlampen-Basis

Bauformen:



- 12x60mm passend für Ø8x31mm
- 12x66mm passend für Ø11x39mm
- 12x70mm passend für Ø8x39mm / Ø11x43mm

**Festoon lamp holder  
MSOB**

Socket for all standard commercial festoon lamps based on LEDs and light bulbs.

Versions:

- 12x60mm suitable for Ø8x31mm
- 12x66mm suitable for Ø11x39mm
- 12x70mm suitable for Ø8x39mm / Ø11x43mm



**Spezifikation**

Befestigung: Schraubbefestigung mittig oder seitlich  
Schraubklemme: für Leiter-Ø bis max. 2,5 mm  
Maximal zulässige Stromaufnahme: 3 A

**Specification**

Mounting: screw mounting in the centre or at the sides  
Screw terminal: for wire Ø up to max. 2.5 mm  
Maximum permissible current: 3 A

**Materialien**

Teil	Material
Halter	PA6.6
Kontaktstück	Bronze vernickelt
Anschlussklemmen	Messing vernickelt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C/+100°C
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C/+100°C

**Material**

Part	Material
Holder	PA6.6
Contact piece	Bronze nickel plated
Connecting terminals	Brass nickel plated
<b>Operation Temperature</b>	-40°C/+100°C
<b>Storage Temperature</b>	-40°C/+100°C

**Optionen**

● -
-----

**Options**

● -
-----

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
<b>MSOB0831</b>		Halter für Soffitten Ø8 x 31 mm	Holder for festoon lamp		
<b>MSOB1139</b>		Halter für Soffitten Ø11 x 39 mm	Holder for festoon lamp		

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
<b>MSOB1143</b>		Halter für Soffitten	Holder for festoon lamp		
		Ø8 x 39 mm / Ø11 x 43 mm			

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

*The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value*

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.  
Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

*Specifications are subject to change without notice.*

*The technical data are typical figures.*

*Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.*

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

*We recommend to print the document with option "Fit to Page"*

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.  
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.  
Please consider environmental responsibility before printing this document*

Signal-Construct elektro-optische  
Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenäckerweg 4  
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0  
Fax +49 7233 9531-29

email [info@signal-construct.de](mailto:info@signal-construct.de)  
web <http://www.signal-construct.de>