English		German	
YI Outdoor Camera 1080p **Product Description** The YI Outdoor Camera 1080p is the latest addition to the YI Home Camera series, it features high definition recording and IP65 waterproof rating so it can withstand the outdoor environment. Integrated two-way audio with a waterproof mic allows you to communicate with guests, and the deterrent alarm with motion detection can scare off potential intruders. Its enhanced night vision features 12 850nm infrared LEDs providing a night time viewing distance of up to 15 meters. The 110° lens gives a comfortable viewing range, and with the universal ball mount you can adjust the viewing direction to almost any position. Like the entire YI Home Camera series the YI Outdoor Camera 1080p supports YI Cloud to ensure that all your footage is secure from theft and damage, and the accompanying YI Home App lets you view the YI Outdoor Camera's live feed on demand, from anywhere, at any time.		**YI Outdoor Camera 1080p** **Produktbeschreibung** Die YI Outdoor Camera 1080p ist die neueste Ergänzung der YI Home Camera Serie. Sie bietet HD-Aufnahmen und ist IP65-zertifiziert. Das bedeutet: Sie ist wasserdicht und für den Außengebrauch geeignet. Denn sie hält jeder Witterung stand. Die integrierte Zwei-Wege-Audio-Kommunikation mit dem wasserdichtem Mikrofon ermöglicht Ihnen die Kommunikation mit willkommenen Personen. Der Alarm des Bewegungsmelders hingegen ist der Schrecken ungebetener Gäste. Für eine verbesserte Nachtsicht verfügt die Kamera über 12 x 850 Nanometer Infrarot-LEDs, die eine Nachtsichtweite von bis zu 15 Metern ermöglichen. Das 110°-Weitwinkelobjektiv bietet Ihnen einen komfortablen Sichtbereich. Dank der universellen Kugelhalterung können Sie die Blickrichtung in nahezu jede Position einstellen. Wie die gesamte YI Home Camera Serie unterstützt auch die YI Outdoor Camera 1080p die YI Cloud. Damit sind alle Aufnahmen vor Diebstahl und Beschädigung geschützt. Außerdem können Sie sich mit der YI Home App die Live-Aufnahmen der YI Outdoor Camera bei Bedarf überall und jederzeit ansehen.	
it Design	132x68(Diameter of mount is 70mm) 252g (camera/mount/cable) 3-meter cable	**Design**	132 x 68 (Durchmesser der Halterung ist 70 mm) 252 g (Kamera/Halterung/Kabel) Kabellänge: 3 Meter
Smart functions	Deterrent Alarm Intelligent motion warning Area warning APP/PC multi device previewing	**Intelligente Funktionen**	Abschreckungsalarm Intelligente Bewegungswarnung Bereichswarnung APP/PC-Mehrgeräte-Vorschau

	Device/Account sharing		Device/Account Sharing
Lens	1080p HD 12 850nm infrared night vision LEDs 110° wide angle 3.9mm focal length	**Linse**	1080p HD 12 x 850 Nanometer Infrarot-LEDs 110°-Weitwinkel 3,9 mm Brennweite
Color	White	**Farbe**	Weiß
Storage	YI Cloud Local storage (8-32GB)	**Speicher**	YI Cloud microSD-Karte (8 – 32 GB)
APP	YI Home Camera (Ios7.0 or Android 4.4 and above)	**App**	YI Home Camera (iOS 7.0 oder Android 4.4 und höher)
PC/Mac	YI PC APP (Download at official yitechnology.com)	**PC/Mac**	YI PC App (offizieller Download über yitechnology.com)
Connection	WiFi 2.4G Hz	**Verbindung**	Wi-Fi 2,4 GHz
Installation	Attach to the wall	**Installation**	Befestigung an der Wand
Others	Power supply: DC5V1A Temparature: -15°~50° IP: IP65	**Sonstiges**	Netzteil: DC 5V 1A Temperatur: 5 °C ~ 50 °C Wasserdicht: IP65
Packaging list	Camera X1 Mount X1 Manual X1 Cross screwdriver X1 Cable clip X8 Screws X10 Wall Anchor X10	**Lieferumfang**	Kamera x 1 Wandhalterung x 1 Bedienungsanleitung x 1 Kreuzschraubenzieher x 1 Kabelklemmen x 8 Schrauben x 10 Dübel x 10