

BN 2108292

M5Stack Fan Module

EN Quick Instructions

Version: 1

Delivery Content

- Module

Development Resources

Development resources and additional product information are available from:



<https://www.conrad.de/>



<https://docs.makefactory.io/>

Description

Use the module for heat dissipation.

Simply attach it to another compatible M5Stack module that needs cooling.

The fan on the module is connected to the power pin by default.

Specifications

Power supply	5 V/DC / 0.14 A / 0.7 W
Speed	7500 ± 10% RPM
Noise	30 dB(A)

Bearing	Hydraulic bearing
Wiring	red line positive, black line negative
Dimensions (approx.)	54 x 54 x 13 mm (W x D x H)
Weight (approx.)	14 g

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Legal Notice

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

This publication represent the technical status at the time of printing. Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

BN 2108292

M5Stack Lüfter-Modul

DE Kurzanleitung

Version: 1

Lieferumfang

- Modul

Ressourcen für Entwickler

Ressourcen für Entwickler und zusätzliche Informationen zum Produkt sind verfügbar über:



<https://www.conrad.de/>



<https://docs.makefactory.io/>

Beschreibung

Verwenden Sie das Modul zur Wärmeabfuhr.

Befestigen Sie es einfach an einem kompatiblen M5Stack-Modul, das gekühlt werden muss.

Der Lüfter auf dem Modul ist standardmäßig mit dem Power-Pin verbunden.

Technische Daten

Stromversorgung	5 V/DC / 0.14 A / 0.7 W
Drehzahl	7500 ± 10% U/min.
Lärm	30 dB(A)

Lager	Hydraulisches Lager
Verdrahtung	rote Leitung positiv, schwarze Leitung negativ
Abmessungen (ca.)	54 x 54 x 13 mm (B x T x H)
Gewicht (ca.)	14 g

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Impressum

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.