

HD Lötstift gerade


Gedrehte Kontakte

HD Solder pin straight

Machined contacts

Stiftleiste


Plug connector



Polzahl					
No. of pos.	A	B	C	D	E
15	30.80	12.40	25.00	16.79	08.23
26	39.20	12.40	33.30	25.12	08.23
44	53.10	12.40	47.04	38.84	08.23
62	69.50	12.40	63.50	55.30	08.23
78	67.00	15.40	61.10	52.68	10.95

Buchsenleiste

Socket connector



Polzahl					
No. of pos.	A	B	C	D	E
15	30.80	12.40	25.00	16.46	08.02
26	39.20	12.40	33.30	24.79	08.02
44	53.10	12.40	47.04	38.50	08.02
62	69.50	12.40	63.50	54.96	08.02
78	67.00	15.40	61.10	52.55	10.87

Bestellbezeichnung

Polzahl	Gehäuse chromatiert	Gehäuse verzinkt
No. of pos.	Chromated shell	Tinned shell
15		HD-D 15 PY x
26		HD-D 26 PY x
44		HD-D 44 PY x
62		HD-D 62 PY x
78		HD-D 78 PY x

Anstelle des x am Ende der Artikelbezeichnung die gewünschte Güteklasse 1 oder 2 einfügen.
Andere Vergoldungen auf Anfrage.

Order information

Polzahl	Gehäuse chromatiert	Gehäuse verzinkt
No. of pos.	Chromated shell	Tinned shell
15		HD-D 15 SY x
26		HD-D 26 SY x
44		HD-D 44 SY x
62		HD-D 62 SY x
78		HD-D 78 SY x

To request class 1 or 2 quality, replace the x at the end of the part no.
Other gold platings on request.




Montagearten

Für gerade Ausführungen

Assemblies


For straight versions

M85 x




M85 UN	Niete / back nut	UNC4-40
M85 M3	Niete / back nut	M3

M85 xx




M85 UN B5	Niete / back nut	UNC4-40
	Schraube / screw	5 mm
M85 UN B6	Niete / back nut	UNC4-40
	Schraube / screw	6 mm
M85 M3 B5	Niete / back nut	M3
	Schraube / screw	5 mm
M85 M3 B6	Niete / back nut	M3
	Schraube / screw	6 mm

M86 x




M86 UN	Push-On	UNC4-40
M86 M3	Push-On	M3

M86 xx




M86 UN B5	Push-On	UNC4-40
	Schraube / screw	5 mm
M86 UN B6	Push-On	UNC4-40
	Schraube / screw	6 mm
M86 M3 B5	Push-On	M3
	Schraube / screw	5 mm
M86 M3 B6	Push-On	M3
	Schraube / screw	6 mm

M15 x



M15 UN	Bolzen / bolt	UNC4-40
M15 M3	Bolzen / bolt	M3

M88 x



M88 UN	Bolzen / bolt	UNC4-40
	Push-On	UNC4-40
M88 M3	Bolzen / bolt	M3
	Push-On	M3

