

GigaView 911 UHD

HDMI extender | wireless | 4K Ultra HD | single room



TV & video



- 4K Ultra HD
- Single room
- Plug & play

EN

Extend your HDMI cable wirelessly (4K)

- Wireless HDMI signal transfer (up to 10 m) without quality loss or noticeable lag.
- Suitable for wireless transmission of HDMI image from devices such as Blu-ray players, Digital Video Recorders (DVRs) or HD set-top boxes.
- Suitable for Ultra HD 4K30 and all 3D formats.
- Supports High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
- The HD signal does not experience any delays and is therefore perfect for game consoles.
- Remotely operate a connected AV device via Consumer Electronics Control (CEC).
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

FR

Prolongez sans fil votre câble HDMI (4K)

- Transmission de signal HDMI (jusqu'à 10 m) sans perte de qualité ou de ralentissement notable.
- Convient pour une transmission sans fil de l'image HDMI d'appareils tels qu'un lecteur Blu-ray, un magnétoscope numérique (DVRs), ou une HD set-top box.
- Compatible Ultra HD 4K30 et avec tous les formats 3D.
- Supporte la Haute Définition HD LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
- Le signal HD n'est pas ralenti et convient donc parfaitement aux consoles de jeux.
- Commandez à distance un appareil AV connecté par le biais du Consumer Electronics Control (CEC).
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

NL

Verleng draadloos jouw HDMI kabel (4K)

- Draadloos HDMI-sigitaaloverdracht (tot 10 m) zonder kwaliteitsverlies of merkbare vertraging.
- Geschikt voor draadloze overdracht van HDMI beeld van apparatuur zoals Blu-ray speler, Digital Video Recorder (DVRs) of HD set-top box.
- Geschikt voor Ultra HD 4K30 en alle 3D formaten.
- Ondersteunt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
- Het HD signaal ondervindt geen vertraging en is daarmee perfect geschikt voor spelconsoles.
- Bedien AV apparatuur op afstand via Consumer Electronics Control (CEC).
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

ES

Prolongar un cable HDMI inalámbricamente (4K)

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI (hasta 10 m) sin pérdida de calidad o retraso perceptible.
- Apto para la transmisión inalámbrica de imágenes HDMI de dispositivos como por ejemplo reproductores Blu-ray, grabadores de vídeo digital (DVR) o set-top boxes HR.
- Apto para Ultra HD 4K30 y todos los formatos 3D.
- Soporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.
- Perfecto para videoconsolas, porque no se demora la señal HD.
- Controlar un dispositivo AV a distancia mediante Consumer Electronics Control (CEC).
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.

DE

Verlängern Sie Ihr HDMI-Kabel drahtlos (4K)

- Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 10 m) ohne Qualitätsverlust oder merkbliche Verzögerung.
- Für drahtlose Übertragung von HDMI Bild von Geräten wie Blu-ray Player, Digital Video Recorder (DVRs) oder HD Set-top Box geeignet.
- Geeignet für Ultra HD 4K30 und alle 3D Auflösungen.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich somit ausgezeichnet für Spielkonsolen.
- Fernsteuerung eines angeschlossenen AV-Geräts über Consumer Electronics Control (CEC).
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.


IT

Estendi wireless il cavo HDMI (4K)

- Trasmissione di segnale HDMI wireless (fino a 10 m) senza perdita di qualità o ritardi significativi.
- Adatto alla trasmissione wireless di immagini HDMI da dispositivi quali lettori Blu-ray, videoregistratori digitali (DVRs) o set-top box HD.
- Adatto al Ultra HD 4K30 e tutti i formati 3D.
- Supporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- Il segnale HD non ha nessun ritardo ed è quindi perfettamente adatto alle console videogiochi.
- Comando remoto con Consumer Electronics Control (CEC) di un dispositivo AV connesso.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

MARMITEK®

GigaView 911 UHD



Technical specifications

Video / Audio

Video resolution	4k@30/24 Hz, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID, CEC and HDCP
Audio formats	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo
3D formats	1080p@23.98/24Hz 720p@59.94/60/50

Technology

Operational frequency	60 GHz
Operating range	Up to 10 metres LOS (line of sight)
Latency (delay)	None (< 1ms)
Video compression	Visual Lossless Compression (VLC)

Transmitter

AV input	1x HDMI
Dimensions (h x w x d)	54 x 90 x 60 mm
Weight	148 grams

Receiver


Output	1x HDMI
Infrared input	1x 3.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	54 x 90 x 60 mm
Weight	148 grams

General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI in
- 3 USB power
- 4 HDMI out
- 5 Reset button



Order information

GigaView 911 UHD

EU version art.nr. 08361 EAN 8718164533617
 UK version art.nr. 08362 EAN 8718164533624

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

Set includes

- 1x UHD transmitter
- 1x UHD receiver
- 2x Micro USB to USB cable | 100 cm
- 2x USB power adapter
- 2x HDMI adapter
- 1x User manual