



# Einhell

# CLASSIC

## POWER X-CHANGE

Akku-Bohrschrauber

**TC-CD 18/35 Li - Solo**

Art.-Nr.: 4513927

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825642452

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li – Solo ist ein handlicher Helfer aus der Power X-Change-Produktserie. Höchste Handlichkeit bieten das ergonomische Design und der Softgrip. Die Drehzahl-Elektronik mit 21 Stufen gewährt ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Ausgestattet ist der Schrauber mit 10 mm doppelhülsigem Bohrfutter. Optimales Arbeiten bietet die LED-Beleuchtung in dunklen Bereichen. Die Lieferung erfolgt im praktischen Aufbewahrungskarton, Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen können mit allen Mitgliedern der Power X-Change-Familie kombiniert werden.

## Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Akku und Ladegerät seperat erhältlich
- Lieferung in praktischem Aufbewahrungskarton

## Technische Daten

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Anzahl Gänge              | 1                       |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-550 min <sup>-1</sup> |
| - Max. Drehmoment hart      | 35 Nm                   |
| - Anzahl Drehmomentstufen   | 21 Stufen               |
| - Bohrfutter                | 10 mm   Doppelhülsig    |
| - Anzahl Akkus              | 0 STK                   |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 0.97               |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1.32 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 200 x 80 x 194 mm  |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 6.5 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 350 x 215 x 215 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6880   0   0       |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Bit-Set, 23-teilig  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258073  
EAN-Code: 4006825573268  
Einhell Grey



Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258085  
EAN-Code: 4006825563610  
Einhell Grey



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511436  
EAN-Code: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory