

Schutzkappe - QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - 1414722

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schutzkappe aus Kunststoff, für den QUICKON-Anschluss, schwarz, mit Fangschnur, IP68



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 032313
GTIN	4055626032313
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,100 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Bauform	QPD
Farbe	schwarz
Verriegelungsart	Schraubverriegelung

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 100 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Schutzkappe - QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - 1414722

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208

Schutzkappe - QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - 1414722

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / DNV GL

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00003J5
--------	---	---	------------