



RoHS Compliant



Pin Assignment



Electrical Test:

- 1.100% TEST OPEN SHORT MIS-WIRE
- 2.CONTACT RESISTANCE:3Ω MAX.
- 3.INSULATION RESISTANCE:5MΩ MIN.
- 4.HI-PORT:300V DC/10MS
- 5.Support USB 3.2 Gen2 10Gbps

NUMBER	BOM.NO	PRODUCT SPECIFICATIONS	Quantity	Unit
E		45P PVC BLACK		G
D		Telescopic line shell(BLACK ABS)	1	PCS
C	1	Z-2176164	1	PCS
B		USB Type C Male(Blue Insulator,Nickel Plated)	1	PCS
A		USB A Male(Blue Insulator,Nickel Plated)	1	PCS
		NON-UL 30#*13C, OD=1.3*8.4mm BLACK TPE JACKET	1	PCS

D		
C		
B		
VER.A	REVISE	DATE
Company: CONRAD		
Item	2176164	
Draw	<i>Kobe</i>	Date: 2019.08.27
Approval		
Duty	F16	BOM.NO:13823
Sample NO.	29039c285	Drawings of 1 (2) Proportion: 1:1 Unit(mm)


RoHS Compliant

CONRAD
GERMANY
BEST NO.:2176164
PCS.: 68 PCS
MODEL NO.: USB3AM-CM-ROLL
ORDER NO.:
WEIGHT(KG.): KGS


外箱側麥

CONRAD
HAMBURG
C/NO.:
MADE IN CHINA


外箱正麥



產品直接裝入VP1-30彩盒內(105*140*30mm)



68PCS/CTN (580*230*230mm) 一排34pcs 上下兩排



D		
C		
B		
VER.A	REVISE	DATE

Company: CONRAD

Item	2176164	
Draw	Kobe	Date: 2019.08.27
Approval		
Maker	F16	BOM.NO:13823



DE Ideal für unterwegs • Ausziehbares Daten- & Ladekabel • Ermöglicht Übertragungsraten bis 10 Gbit/s
 Datenkabel mit Roll-Up-Funktion zur Übertragung und zum Laden von USB-C-Geräten. Passt in jede Tasche und verhindert effektiv ungewollte Kabelwicklungen.
Technische Daten: Anschlusstyp A: USB 3.0 Stecker A · Anschlusstyp B: USB-C Stecker · Kabellänge: 0,8 m · Innenleiter-Material: Kupfer.

GB Ideal for on-the-go use • Extendable data and charging cable • Enables transfer speeds of up to 10 Gbit/s
 Data cable with built-in cable roller for transferring data and charging USB-C devices. Fits easily into a bag and prevents unwanted cable clutter.
Technical data: Connection type A: USB 3.0 type A connector · Connection type B: USB-C connector · Cable length: 0.8 m · Inner conductor material: copper.

FR Idéal pour les déplacements • Câble de données et de charge rétractable • Permet des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbit/s
 Câble de données rétractable pour le transfert et la recharge d'appareils USB-C. Se glisse facilement dans une poche et évite au câble de s'entortiller.
Données techniques : Connecteur de type A : fiche USB 3.0 A · Connecteur de type B : fiche USB-C · Longueur de câble : 0,8 m · Matériau du conducteur interne : cuivre.

NL Ideaal voor onderweg • Uittrekbaar data- & laadkabel • Maakt datatransmissie van tot wel 10 Gbit/s mogelijk
 Datakabel met roll-up functie voor het overzetten van gegevens en het laden van USB-C toestellen. Past in iedere zak en verhindert effectief ongewenste verwarde kabels.
Technische gegevens: Aansluittype A: USB 3.0 stekker A · Aansluittype B: USB-C stekker · Kabellengte: 0,8 m · Binnengeleider materiaal: koper.

IT Ideale durante i viaggi • Cavo estraibile per il trasferimento di dati e la ricarica • Consente velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
 Cavo riavvolgibile per il trasferimento di dati e la ricarica di dispositivi USB-C. Può essere inserito in qualsiasi tasca e previene efficacemente che il cavo si attorcigli in modo indesiderato.
Dati tecnici: Tipo di connessione A: Spina USB 3.0 A · Tipo di connessione B: Spina USB-C · Lunghezza cavo: 0,8 m · Materiale conduttori interni: Rame.


PL Idealna w podróży • Chowany kabel do transmisji danych i kabel do ładowania • Umożliwia szybkość transmisji do 10 Gbit/s
 Kabel do transmisji danych i ładowania urządzeń USB-C z funkcją zwijania. Pasuje do każdej kieszeni i skutecznie zapobiega niepożądanemu splątaniu kabla.
Dane techniczne: Typ przyłącza A: Wtyczka A USB 3.0 · Typ przyłącza B: Wtyczka USB-C · Długość kabla: 0,8 m · Wewnętrzny materiał przewodzący: Miedź.

USB-C Kabelroller • USB-C cable roller •
 Enrouleur de câble USB-C • USB-C kabelroller •
 Avvolgicavo USB-C • Rolka kablowa USB-C



USB-C KABELROLLER

Ideal für unterwegs •
 Ausziehbares Daten- & Ladekabel •
 Ermöglicht Übertragungsraten
 bis 10 Gbit/s



USB 3.0 Stecker A <-> USB-C Stecker

renkforce
 distributed by
 Conrad Electronic SE
 Klaus-Conrad-Str. 1
 D-92240 Hirschau
www.renkforce.de



V2_1019_02

N° 2176164



97000486

BN:	2176164
Product Vendor:	Reallyuseful Electronics Inc.
Artwork Designer:	Colin Man
Project Merchandiser:	Karen Tam
Varnish:	Matt PP Lamination (check provided Master colour Guide)
Colour references: Please refer to Master Brand Colour Guide for exact colour specifications	
Artwork supplied for:	Artwork supplied by:
	Agency ONLY
<p>The copyright in this artwork and packaging design is the property of CEI Conrad Electronic International (HK) Limited.. No copying, alteration or amendment to the artwork/design can be undertaken without the prior written permission of CEI Conrad Electronic International (HK) Limited. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the vendor responsible.</p>	

VP1, 30 mm