

## Popisky přístrojů - LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - 0803992

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Popisky přístrojů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotíštěné, popisovatelné pomocí:  
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 50 x 30 mm

Obrázek ukazuje variantu

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 5             |
| GTIN             | 4055626213736 |

### Technické údaje

#### Rozměry

|           |         |
|-----------|---------|
| Délka (b) | 29,8 mm |
| Šířka (a) | 59,7 mm |

#### Okolní podmínky

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -80 °C ... 400 °C |
|----------------------------|-------------------|

#### Všeobecné

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Barva                    | stříbrná                        |
| Obsažené látky           | bez silikonu, halogenů a kadmia |
| Materiálem               | V4A                             |
| Otěruvzdornost           | ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)     |
| Označení způsobu montáže | Šrouby, nýty                    |

#### Normy a určování

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Otěruvzdornost | ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|----------------|-----------------------------|

### Klasifikace

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27149100 |
| eCl@ss 7.0    | 27149129 |
| eCl@ss 8.0    | 27149129 |
| eCl@ss 9.0    | 27400629 |
| eCl@ss 10.0.1 | 27400629 |

ETIM

## Popisky přístrojů - LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - 0803992

### Klasifikace

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 7.0</b> | EC001288 |

#### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 39131504 |
|--------------------|----------|

### Příslušenství

#### Zásobník

TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836



---

### Tiskový systém

TOPMARK LASER - 0831831



TOPMARK NEO SET - 1012018



---

### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>