



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Multifunktionswerkzeug

TC-MG 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 4465170

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825628593

Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo ist ein hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten und Mitglied der Power X-Change-Familie. Die zwölfmal einstellbare magnetische Werkzeugaufnahme sorgt für schnellen, komfortablen Zubehörwechsel. Die Drehzahl-Elektronik erlaubt material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Angenehmes Arbeiten ermöglicht die schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme mit Vibrationsreduzierung sowie der Softgrip. Zur Ausstattung gehören Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120), Schaber, Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS) und ein Segmentsägeblatt zusätzlich für Weichmetall (HSS). Lieferung ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme für Vibrationsreduzierung
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- 12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs
- Inkl. Dreiecksschleifplatte
- Inkl. 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120)
- Inkl. Schaber
- Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS)
- Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schwingzahl 11000-20000 min⁻¹
- Oszillationswinkel 3,2 °
- Schleifpapiergröße 93 x 93 x 93 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht 0.86
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.86
- Maße Einzelverpackung 75 x 165 x 257 mm
- Stück pro Exportkarton 10 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 14 kg
- Maße Exportkarton 530 x 405 x 190 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 6620 | 13480 | 14400



Als Sonderzubehör erhältlich

	<p>Dust Adapter TC-MG 18 Li Multifunktionswerkzeug-Zubehör Art.-Nr.: 4465171 EAN-Code: 4006825628609 No Name</p>		<p>18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory</p>
	<p>18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512041 EAN-Code: 4006825613698 Einhell Accessory</p>		<p>18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory</p>
	<p>18V 2,6Ah P-X-C Plus Akku Art.-Nr.: 4511436 EAN-Code: 4006825616590 Einhell Accessory</p>		<p>18V 30min Power-X-Change PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512011 EAN-Code: 4006825587029 Einhell Accessory</p>
	<p>18V 5,2 Ah P-X-C Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory</p>		<p>Power-X-Boostcharger 6 A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory</p>
	<p>Power-X-Twincharger 3 A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory</p>		<p>18V 2,0 Ah Power-X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369 Einhell Accessory</p>
	<p>18V 4,0 Ah Power-X-Change Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory</p>		<p>18V 1,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512021 EAN-Code: 4006825601350 Einhell Accessory</p>