


# COUVERTURE ANTI-FEU KOC GAŚNICZY DEKA NA HASENIE



Art.-Nr. / Nr art. / Prod. č: 1 29121 0 · BLD-02 · DIN EN 1869:2001



## (FR) Mode d'emploi

- 1.) Retirer la couverture anti-feu du boîtier.
- 2.) Recouvrir entièrement le matériel en flammes, arrêter l'alimentation de chaleur, laisser reposer la couverture anti-feu jusqu'au refroidissement.
- 3.) Si vous souhaitez aider une personne, recouvrez d'abord la personne avec la couverture anti-feu. Appelez ensuite les services de secours, si la blessure est très grave.



## (PL) Instrukcja użytkowania

- 1.) Wyjąć koc gaśniczy z pojemnika.
- 2.) Całkowicie zakryć palący się materiał, odciąć dopływ ciepła, pozostawić koc gaśniczy do schłodzenia.
- 3.) W przypadku udzielania pomocy należy najpierw okryć osobę kocem gaśniczym. Następnie należy wezwać służby ratownicze, jeżeli obrażenia są bardzo ciężkie.



## (SK) Návod na používanie

- 1.) Vyberte deku na hasenie z nádoby.
- 2.) Úplne zakryte horiaci materiál, vypojte prívod tepla, nechajte uložený deku až do ochladenia.
- 3.) Ak pomáhate osobe, najskôr zakryte osobu dekou na hasenie. Zavolajte záchrannú službu, ak je zranenie príliš vážne.

(FR) **Contrôle régulier:** Contrôlez la couverture anti-feu régulièrement, au moins une fois par an, pour voir si elle n'est pas endommagée. Jetez-la si elle présente des dommages.

(PL) **Regularna kontrola:** Koc gaśniczy należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń (co najmniej raz do roku). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koc należy wyrzucić.

(SK) **Pravidelná kontrola:** Kontrolujte pravidelne deku na hasenie, minimálne raz ročne, na poškodenie. Zlikvidujte deku, ak vykazuje poškodenie.

(FR) **Elimination des déchets:** La couverture anti-feu peut être jetée dans les ordures ménagères.

(PL) **Utylizacja:** Koc gaśniczy można wyrzucić do zwykłego kosza na odpady domowe.

(SK) **Likvidácia:** Deka na hasenie sa môže zlikvidovať s domovým odpadom.



(FR) Jeter après utilisation. **POUR UNE SEULE UTILISATION!**

(PL) Po użyciu wyrzucić. **TYLKO DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU!**

(SK) Po použití zlikvidovať. **IBA NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE!**

**brennenstuhl®**

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Iectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488312/4018 · FR/PL/SK · Made in China

# COUVERTURE ANTI-FEU KOC GAŚNICZY DEKA NA HASENIE



DIN EN 1869:2001 · **BLD-02** · Dimensions/Rozmiar/Rozměry: 1,2 m x 1,2 m

## (FR) Instructions de pliage




1.

- 1.) Placez la couverture anti-feu sur une surface propre de sorte que les bandes sortent sous la couverture anti-feu et soient dans votre direction.
- 2.) Placez le bord gauche le plus possible vers la droite de sorte que l'espacement des bandes soit plus petit que la largeur du boîtier.
- 3.) Placez maintenant le repli gauche sur le bord gauche.
- 4.) Placez le bord droit sur le repli gauche.
- 5.) Placez le bord supérieur sur le bord inférieur.
- 6.) Placez le repli supérieur sur le bord inférieur.
- 7.) Entrez la couverture anti-feu pliée dans le boîtier de sorte que les bandes pendent à l'extérieur et refermez le boîtier.

2.



3.



4.



5.



6.



7.



## (PL) Instrukcja składania

- 1.) Koc gaśniczy należy rozłożyć na czystej powierzchni, tak aby taśmy wychodziły spod koca i były ułożone w kierunku składającego.
- 2.) Lewą krawędź nałożyć w kierunku prawej krawędzi, tak aby odstęp taśm był nieco mniejszy niż szerokość pojemnika.
- 3.) Lewą część koca nałożyć na lewą krawędź.
- 4.) Prawą krawędź nałożyć na lewą część koca.
- 5.) Górną krawędź nałożyć na dolną krawędź.
- 6.) Górną część koca nałożyć na dolną krawędź.
- 7.) Złożony koc gaśniczy wsunąć do pojemnika, tak aby taśmy wystawały, a następnie zamknąć pojemnik.

## (SK) Návod na skladanie

- 1.) Položte deku na hasenie na čistú plochu tak, aby sa premiestnili pásy pod deku na hasenie a ukazovali smerom k vám.
- 2.) Posuňte ľavú hranu čo možno najviac vpravo, aby bola vzdialenosť pásov o niečo menšia než šírka nádoby.
- 3.) Potom položte ľavý záhyb na ľavú hranu.
- 4.) Položte pravú hranu na ľavý záhyb.
- 5.) Položte hornú hranu na dolnú hranu.
- 6.) Položte horný záhyb na dolnú hranu.
- 7.) Posúvajte poskladanú deku na hasenie do nádoby tak, že zvesíte pásy a opäť uzavriete nádobu.

**brennenstuhl®**

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

0488313/4018 · FR/PL/SK · Made in China