

Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-BK - 1415223

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Druckausgleichselement, Material Verschraubung: Polyamid, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: schwarz, mit O-Ring

Ihre Vorteile

- reduziert die Kondenswasserbildung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 055626 038667
GTIN	4055626038667
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,820 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,890 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	17,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	7,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	12 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	17 mm
Sechskant Eckmaß	18,5 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
	IP67
	IP69

Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-BK - 1415223

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material Verschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Perbunan (O-Ring)
Gewindeart Anschlussseite	M12 x 1,5
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 1 Nm (Flansch)
Farbe	schwarz
Luftdurchsatz	3,5 l/min (bei 0,1 bar)


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-BK - 1415223

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27440192

Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-BK - 1415223

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M12-P-BK - 1411213



Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde M12 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005