

Kabelový kroužek - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelový kroužek, PVC, černý, 4pólový, barvy vodičů: hnědá/bílá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4017918813963

Technické údaje

Rozměry

Délka kabelu	100 m
--------------	-------

Všeobecné

Počet pólů	4
------------	---

Vedení

Typ kabelu	PVC černý
Typ kabelu (zkrácené označení)	PVC
Značka kabelu	LiYY
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Průřez vodiče	4x 0,34 mm ² (Signální vedení)
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,26 mm ±0,05 mm
Síla stěny izolace	≥ 0,23 mm (Izolace žil)
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování	4 žíly podélně stočené
vnější plášť, barva	černá RAL 9005
Tloušťka stěny vnější pláště	≥ 0,76 mm
Vnější průměr kabelu D	4,7 mm ±0,15 mm
Minimální poloměr ohybu, pevně položený	5 x D
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený	10 x D
Hmotnost kabelu	40 kg/km
Vnější plášť, materiál	PVC
Materiál izolace žíly	PVC
Materiál vodič	čistý pramen Cu

Kabelový kroužek - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838

Technické údaje

Vedení

Izolační odpor	≥ 200 MΩ*km (při 20 °C)
odpor vedení	≤ 57 Ω/km (při 20 °C)
Jmenovité napětí vedení	≤ 300 V
Zkušební napětí vedení	≥ 3000 V
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
	-25 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061800
eCl@ss 6.0	27062000
eCl@ss 7.0	27062011
eCl@ss 8.0	27062011
eCl@ss 9.0	27062011
eCl@ss 10.0.1	27060106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001578
ETIM 6.0	EC001578
ETIM 7.0	EC003250

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Aprobace

EAC /

Kabelový kroužek - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC 

Příslušenství


Odizolační nářadí

WIREFOX SAC - 1212623



Výkresy

Průřez kabelu



PVC černý [PVC]

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>