

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPSS-7035 - 2202892

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: lichtgrau, 6 Parallelkontakte/2 serielle Kontakte



Ihre Vorteile

- ✓ Platzsparend montiert in der Tragschiene
- ✓ Kontaktdesign erlaubt einfaches Aufrasten der Elektronikmodule
- ✓ Stromversorgung und Kommunikation ohne zusätzliche Verdrahtung
- ✓ Parallele und serielle Kontakte für die Signal- und Datenübertragung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 382173
GTIN	4055626382173
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,740 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,110 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Maße

Länge [l]	20 mm
Rastermaß	2,54 mm

Allgemein

Polzahl	8
Nennstrom I_N	6 A
Isolierstoff	PA

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPSS-7035 - 2202892

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Allgemein Produkthinweise

Art des Hinweises	Empfehlung
Hinweis	Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPSS-7035 - 2202892

Approbationen

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Nennspannung UN		29,9 V
Nennstrom IN		6 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Nennspannung UN		29,9 V
Nennstrom IN		4 A

cULus Recognized		
------------------	--	--