

Připojovací clona - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



ICS-Filler, s funkčním výřezem D-SUB 15, šířka: 25 mm, barva: světle šedá (7035)

Vaše výhody

- ✓ Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě v technice připojení
- ✓ Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrativní součásti
- ✓ Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
- ✓ Osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro jednoduchou komunikaci od modulu k modulu

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626466019

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Stručný popis	Připojovací clona
Typ	ICS25-F45D15-7035
Druh čís.	2203896
Druh pouzdra	ICS-Filler
Provedení	s funkčním výřezem D-SUB 15

Rozměrové údaje

Šířka [w]	25 mm
Výška [h]	7 mm
Hloubka [d]	45 mm

Údaje o materiálu

Barva (RAL)	světle šedá (7035)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA 6.6

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C (Respektujte snížení výkonu)

Údaje o balení

Připojovací clona - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

Technické údaje

Údaje o balení

Jednotka balení	10
Pojmenování balících jednotek	Kus

Normy a předpisy

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>