

Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní deska řady ECS, M12 (1x), pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušným pouzdem. Barva: Černá (9005), šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm

Vaše výhody

- ☒ Součást zařízení EnviroCase
- ☒ Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- ☒ S čelní deskou připevněnou k patici splňuje požadavky na stupeň krytí IP66/IP67
- ☒ Montáž bez použití nářadí
- ☒ Běžné rozhraní s konektory M12

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4055626381404

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ	ECS-P-122X169-L-UV1-1M12
Druh čís.	2230005
Provedení	Pojistka proti uvolnění
Způsob montáže	Mechanické zajištění k patici

Rozměrové údaje

Výkres v měřítku	
Šířka [w]	196 mm
Výška [h]	34 mm
Hloubka [d]	62 mm

Údaje o materiálu

Barva (RAL)	černá (9005)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Technické údaje

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PC (polykarbonát)
-------------------------	-------------------

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
-----------------------------------	-------------------

Údaje o desce plošných spojů

Počet slotů desky plošných spojů	1
---	---

Údaje o balení

Jednotka balení	5
Pojmenování balicích jednotek	Kus

Normy a předpisy

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180505
eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Příslušenství

Kontaktní vložka

SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 1432444



SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 1436628



SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 1432457



SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 1432431



SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 1436644



Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Příslušenství

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 1437009



SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 1436990



SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 1424199



SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 1424195



SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 1424201



SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 1424197



Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Příslušenství

SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 1424193



SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 1424180



Ochranný kryt

PROT-M12 - 1680539




PROT-M12 SH - 1503302



Výkresy

Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>