

Schildchenträger - STP 3,5-2 - 0830131

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Doppelschildchenträger, einrastbar in die Push-in Doppelstockklemme PTTB 1,5/S, beschriftbar mit ZB 3,5 oder ZBF 3,5

Abbildung zeigt die Variante STP 5-2

Ihre Vorteile

- ✓ Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
- ✓ Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 614955
GTIN	4046356614955
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,301 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	25 mm
Breite (a)	3,4 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Schildchenträger - STP 3,5-2 - 0830131

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Montageart Markierung	stecken

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505