

Nosiče značkovačů kabelů - KMK HP (60X15) - 0830722

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nosiče značkovačů kabelů, průhledná, nepotíštěná, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 9 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
- ✓ Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním prostoru
- ✓ Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
- ✓ Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356725804

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	60 mm
Šířka (a)	15 mm
Výška (c)	60 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
teplota okolí (montáž)	-40 °C

Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	Upevňovací sada
Obsažené látky	bezhalogenové
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PC (polykarbonát)
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Označení způsobu montáže	Montáž kabelové sponky
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Třída I	3
Třída F	1
R22	HL 3
R24	HL 3

Nosiče značkovačů kabelů - KMK HP (60X15) - 0830722

Technické údaje

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 3

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Příslušenství

Značení přístrojů

UCT-EMP (60X15) - 1014119



Nosiče značkovačů kabelů - KMK HP (60X15) - 0830722

Příslušenství

US-EMP (60X15) - 0828781



EMT (60X15)R - 0801846



Spony kabelů

WT-HP HF 3,6X140 - 0830982



WT-HP HF 4,8X200 - 0830983



WT-HP HF 4,5X290 - 0830984



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>