

Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nosiče štítků, černá, nepotíštěné, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 110 x 38 mm

Vaše výhody

- ✓ Nosič štítků CARRIER-PMP (110x38) se používá ve spojení se zasouvateľnými štítky UC-PMP nebo PMP-RFID ... a štítky pro označení médií PMT, příp. PMST.
- ✓ CARRIER je vybaven přídržovacími jazyčky, které zabrání vypadnutí štítků. Navíc je možné PMST (10x38) ... upevnit pomocí upevňovacích nýtů RVT-PA 3,5 BK do Carrier.
- ✓ Montáž může být provedena šrouby, hadicovými sponkami SCRT ... nebo kabelovými sponami WT.
- ✓ Používají se především pro jednoznačné označení přístrojů a rozvaděčů.

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356940870

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	110 mm
Šířka (a)	38 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	černá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Označení způsobu montáže	Šrouby, nýty

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Klasifikace

eCI@ss

Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 4.0	EC001032
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131505
-------------	----------

Příslušenství

Označení zařízení

UC-PMP (90X38) - 0831016



UC-PMP (110X38) - 0831019



UC-PMP (90X38) YE - 0831046



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

UC-PMP (90X38) VT - 0831047



UC-PMP (90X38) BU - 0831048



Značení přístrojů

PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955



PMP-RFID/HF (90X38) - 0830954



PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029



Označovač zařízení, potištěný

PMT (10X38) - 0831086



PMT (10X38) YE - 0831087



PMT (10X38) OG - 0831088



PMT (10X38) RD - 0831089



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

PMT (10X38) VT - 0831090



PMT (10X38) GN - 0831091



PMT (10X38) GY - 0831092



PMT (10X38) BN - 0831093



PMT (10X38) BU - 0831094



PMT (10X38) BK - 0831095



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

PMST (10X38) - 0831076



PMST (10X38) YE - 0831077



PMST (10X38) OG - 0831078



PMST (10X38) RD - 0831079



PMST (10X38) VT - 0831080



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

PMST (10X38) GN - 0831081



PMST (10X38) GY - 0831082



PMST (10X38) BN - 0831083



PMST (10X38) BU - 0831084



PMST (10X38) BK - 0831085



Záslepka

Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

RVT-PA 3,5 BK - 0830959



Montážní materiál

SCRT 9X16-27 - 0830970



SCRT 9X25-40 - 0830971



SCRT 9X40-60 - 0830972



SCRT 9X60-80 - 0830973



Nosiče štítků - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Příslušenství

SCRT 9X80-100 - 0830974



SCRT 9X100-120 - 0830975



SCRT 9X140-160 - 0830976



SCRT 9X160-180 - 0830977



SCRT 9X180-200 - 0830978



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>