

Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Označovač kabelů, Hliníkový štítek, černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
- ✓ Velmi kvalitní vzhled
- ✓ Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 4,6 mm

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4046356925112

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	58 mm
Šířka (a)	15 mm
Tloušťka materiálu (g)	0,80 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Forma karet
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	hliník
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	16
Možnost potištění	Přímý laserový popis
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Postup	Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou
Zkušební doba	96 h
Poznámka	Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu.

Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Technické údaje

Všeobecné

Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Postup	A
Zkušební doba	96 h
Poznámka	Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu.
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Montáž kabelové sponky

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
-------------	----------

Příslušenství

Zásobník

TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836



Tiskový systém

Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Příslušenství

TOPMARK LASER - 0831831



TOPMARK NEO SET - 1012018



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>