Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



6,2 mm svornicová základna PLC s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí: 24 V AC/DC



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356507608

Technické údaje

Upozornění

Omezení užívání	EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download

Poznámka

Poznámka	Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Rozvod potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC... nebo FBST 500...

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Výška	80 mm
Hloubka	94 mm

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V AC/DC
Ukazatel stavu	LED
Ochranné spínání	můstkový usměrňovač
	můstkový usměrňovač

Data připojení 1

Označení přípojky	Vstupní strana
Typ připojení	Svorky Push-in

Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Technické údaje

Data připojení 1

Délka odstranění izolace	10 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče)
	2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN)
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Data připojení 2

Označení přípojky	Výstupní strana
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	10 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče)
	2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN)
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Všeobecné

Ochranné spínání	můstkový usměrňovač
Barva	šedá
Provozní režim	100 % ED
Montážní poloha	libovolně

Normy a určování

Přípojka podle normy	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456

Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

Aprobace

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

DNV GL #	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized

Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

Nosná lišta

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Napájecí modul

PLC-ESK GY - 2966508



Oddělovací deska

Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

PLC-ATP BK - 2966841



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Modul pro napojení

PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Popisky svorek, potištěné

Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Můstek

FBST 500-PLC RD - 2966786



FBST 500-PLC BU - 2966692



FBST 500-PLC GY - 2966838



FBST 6-PLC RD - 2966236



Patice pro relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Příslušenství

FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825



FBST 8-PLC GY - 2967688



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com