

## Befestigungsclip - HSCP-CB 6U-7035 - 1037100

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



ME-IO Blockbelt, für 6 Leiterplattenstecker, Farbe: lichtgrau (7035)

### Ihre Vorteile

- ✓ Ermöglicht die funktionale Gruppierung unterschiedlicher Anschlussstecker
- ✓ Vereinfacht Service- und Wartungsarbeiten
- ✓ Schnelle Montage und Demontage der Klemmschellen durch Einrastsystem

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 50 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 055626 570044 |
| GTIN                                     | 4055626570044                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,640 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,640 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Polen                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                                                                                  |

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Kurzbezeichnung | Befestigungsclip           |
| Typ             | HSCP-CB 6U-7035            |
| Art.-Nr.        | 1037100                    |
| Gehäuseart      | ME-IO Blockbelt            |
| Ausführung      | für 6 Leiterplattenstecker |
| Montageart      | Einrasten                  |

### Materialangaben

# Befestigungsclip - HSCP-CB 6U-7035 - 1037100

## Technische Daten

### Materialangaben

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Farbe (RAL)                    | lichtgrau (7035) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0               |
| Material Gehäuse               | Polyamid         |

### Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 70 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %                                                    |

### Verpackungsangaben

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit             | 50    |
| Benennung Verpackungseinheiten | Stück |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

## Approbationen

### Approbationen

#### Approbationen

#### EAC

#### Ex Approbationen

## Befestigungsclip - HSCP-CB 6U-7035 - 1037100

### Approbationen

---

#### Approbationsdetails

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>